

1,8m slanke High Speed HDMI kabel met Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI kabel -
HDMI naar HDMI - M/M

Productcode: HDMIMM6HSS



De HDMIMM6HSS 1,8 m slanke high-speed HDMI®-kabel ondersteunt geavanceerde functies, waaronder Ethernet-data-uitwisseling met compatibele, voor HDMI geschikte apparaten, en heeft een dunne kabel (3,5 mm diameter).

Deze hoogwaardige HDMI-kabel ondersteunt 1080p+ resoluties met een vernieuwingsfrequentie tot 120 Hz, met levensechte kleuren. Deze Ultra HD-kabel ondersteunt resoluties tot 4k x 2k en is daarmee al voorbereid op de toekomstige eisen van high-definition apparaten zoals hogere resoluties en een hogere framesnelheid.

High-speed HDMI-kabels van StarTech.com zijn ontworpen door experts en uitsluitend vervaardigd van materialen van topkwaliteit voor hoogwaardige high-definition prestaties en worden gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Geschikt voor meerdere met high-speed HDMI® uitgeruste apparaten, voor het delen van een internetverbinding (satellietontvangers, dvd-spelers, A/V-ontvangers, high-definition tv's, gameconsoles etc.)
- Sluit met HDMI uitgeruste apparaten zoals LCD-tv's, LCD-projectors, plasma-tv's, HDTV's en dvd-spelers aan

Eigenschappen

- Voorbereid op 3D en Ethernet met ondersteunde apparaten
- Vergulde HDMI-connectoren
- Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k
- Ondersteunt High Speed HDMI®
- Ondersteunt op IP gebaseerde toepassingen
- Dunne kabel - 3,5 mm buitendiameter - vermindert kabelwarboel en verhoogt de flexibiliteit

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	19
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connector(en)

Connector A	HDMI (19-polig)
Connector B	HDMI (19-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	5%-90% RV (geen condensatie)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht



Draaddikte	36 AWG
Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Buitendiameter kabel	0.1 in [3.6 mm]
Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
Breedte product	0.8 in [20.2 mm]
Hoogte product	0.4 in [10.3 mm]
Gewicht product	1.6 oz [46.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.9 oz [54.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1,8 m slanke high-speed HDMI®-kabel met Ethernet - HDMI - M/M
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

