

Câble HDMI actif de 24,4 m, Câble HDMI Haute Vitesse 4K, HDMI Ultra HD 4k x 2k,
Câble HDMI Haute Vitesse Durable, Cordon HDMI, 4K 30Hz, M/M

Nº de produit: HDMIMM80AC



Le câble HDMI® haute vitesse actif HDMIMM80AC est doté de 2 connecteurs HDMI (mâles) plaqués or et d'un amplificateur de signal intégré qui permet une connexion impressionnante jusqu'à 24 m de distance sans adaptateur d'alimentation externe. C'est la solution idéale pour connecter des appareils compatibles HDMI éloignés tels que des lecteurs Blu-ray, des consoles de jeu, des téléviseurs HD, des lecteurs DVD et bien plus encore.

Ce câble HDMI haute qualité offre une prise en charge complète des résolutions 1080p+ à une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz avec une reproduction fidèle des couleurs. Pour répondre aux caractéristiques des futurs appareils haute définition (ex. : résolutions et débits de trame supérieurs), ce câble Ultra HD prend en charge une résolution maximale de 4K x 2K.

Conçu pour garantir une connexion multimédia haute qualité et fiable.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Une solution à un seul câble pour connecter rapidement vos appareils audio/vidéo compatibles HDMI® sur de longues distances
- Idéal pour une utilisation avec les décodeurs câble et satellite, les lecteurs DVD, les récepteurs

audio/vidéo, les téléviseurs haute définition, les consoles de jeu et plus encore

Spécifications techniques

- **CÂBLE HDMI HAUTE VITESSE** : Le câble HDMI prend en charge les vidéos 4K UHD (3840x2160p @30Hz, 4096x2160p @24Hz), Full HD (1080p 120Hz); Fonctionne avec votre PC portable/station de travail/barre de son pour les présentations via des moniteurs/projecteurs
- **CÂBLE HDMI ACTIF** : L'amplificateur actif amplifie les signaux vidéo sur de plus longues distances pour étendre le signal HDMI jusqu'à 24,4 m; Il prend en charge des espaces colorimétriques supplémentaires, tels que Adobe RGB et YCC601 Color
- **HAUTES PERFORMANCES** : Câble HDMI 1.4, 4K 30Hz (jusqu'à 3840 × 2160p), bande passante de 8,16 Gbit/s, HDR, vidéo 3D, ARC et audio multi-flux (5.1/Dolby TrueHD); Remarque : le câble est unidirectionnel avec les étiquettes Source et Affichage
- **CONSTRUCTION DE QUALITÉ** : Les connecteurs plaqués or et le blindage EMI supérieur avec feuille Al-Mylar améliorent l'intégrité et la fiabilité du signal; Fournit 4K x 2K @30 Hz sur de longues distances; Idéal pour les salles de conférence/bureaux
- **CARACTÉRISTIQUES** : 24,4 mètres; Noir; Version : HDMI 1.4b; Connecteurs : Mâle à Mâle; Jauge du fil : 24 AWG; OD : 8.5mm; Gaine : PVC; Blindage : Feuille d'Al-Mylar; Note : Le câble est unidirectionnel avec des étiquettes pour la source et l'affichage

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Placage du connecteur Or

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Résistance au feu Homologué CMG (usage général)

Performance

Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - HDMI (19 broches)

Connecteur B 1 - HDMI (19 broches)

Notes spéciales /

Configuration

	Remarque	Ce câble HDMI est unidirectionnel avec des connecteurs identifiés pour la source et l'écran. Veillez à ce que le connecteur HDMI étiqueté "Display" soit connecté à l'écran, au téléviseur ou au projecteur.
--	-----------------	--

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	24 AWG
Longueur de câble	80.0 ft [24.4 m]
Dia. ext. du câble	0.3 in [8.5 mm]
Longueur du produit	80.0 ft [24.4 m]
Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.1 cm]
Poids du produit	4.2 lb [1.9 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	10.5 in [26.7 cm]
Largeur du Colis	10.5 in [26.6 cm]
Hauteur du Paquet	3.4 in [8.7 cm]
Poids brut	4.6 lb [2.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble HDMI® haute vitesse actif de 24 m - HDMI - M/M
-----------------------	--

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis