

Cavo HDMI attivo da 24,4 m, cavo HDMI 4K ad alta velocità, HDMI Ultra HD 4k x 2k, cavo HDMI resistente ad alta velocità, Cavetto HDMI 4K 30Hz, M/M

ID prodotto: HDMIMM80AC



HDMIMM80AC è un cavo HDMI® ad alta velocità attivo, dotato di due connettori dorati HDMI (maschio) e di un amplificatore attivo di segnale che consente di effettuare connessioni fino a 25 metri di distanza, senza bisogno di adattatori di alimentazione esterni. Si tratta della soluzione ideale per collegare dispositivi HDMI distanti fra loro, come ad esempio lettori Blu-Ray, console di gioco, HDTV, lettori DVD e altro ancora.

Questo cavo HDMI di alta qualità è dotato di un supporto completo del formato 1080p e superiore, con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e colori realistici. Per andare incontro ai requisiti futuri dei dispositivi ad alta definizione, che interesseranno, ad esempio, un aumento della risoluzione e della frequenza dei fotogrammi, il cavo Ultra HD supporta risoluzioni fino a 4Kx2K.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Un singolo cavo rappresenta la soluzione ideale per connettere rapidamente dispositivi A/V HDMI® lontani fra loro
- È particolarmente indicato per ricevitori satellitari e via cavo, lettori DVD, ricevitori A/V, HDTV, console di gioco e altro ancora

Caratteristiche

- **CAVO HDMI AD ALTA VELOCITÀ:** il cavo HDMI attivo supporta video 4K Ultra HD (3840x2160p @30Hz, 4096x2160p @24Hz), Full HD (1080p 120Hz); funziona con laptop/workstation/soundbar per le presentazioni tramite monitor UHD, proiettori e grandi display HDTV
- **CAVO HDMI ATTIVO:** l'amplificatore attivo potenzia i segnali video su distanze maggiori per estendere il segnale HDMI fino a 24,4 m; supporta spazi colore aggiuntivi, come Adobe RGB e YCC601 Color
- **ALTE PRESTAZIONI:** cavo HDMI 1.4, 4K 30Hz (fino a 3840 × 2160p), 8,16 Gbit/s di larghezza di banda, HDR, video 3D, ARC e audio multi-stream (5.1/Dolby TrueHD); Nota: il cavo è unidirezionale con etichettatura Sorgente e Schermo (Source/Display)
- **COSTRUZIONE DI QUALITÀ:** i connettori placcati in oro e la schermatura EMI di qualità superiore con foglio di Al-Mylar migliorano l'integrità e l'affidabilità del segnale; offre 4K x 2K @30 Hz su lunghe distanze; ideale per sale conferenze, uffici o aule
- **SPECIFICHE:** 24,4 metri; Colore: Nero; Versione: HDMI 1.4b; Connettori: M/M; Diametro del cavo: 24 AWG; Diametro esterno: 8,5 mm; Rivestimento del cavo: PVC; Schermatura: Al-Mylar Foil; Nota: il cavo è unidirezionale con etichette Sorgente e Display

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
Connettore B	1 - HDMI (19 pin)

Note/requisiti speciali

Nota	This HDMI Cable is unidirectional with identified connectors for Source and Display. Please ensure that the HDMI connector labelled with "Display" is connected to the Display, TV, or Projector.
------	---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	24 AWG
Lunghezza del cavo	80.0 ft [24.4 m]
OD cavo	0.3 in [8.5 mm]
Lunghezza prodotto	80.0 ft [24.4 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
Peso prodotto	4.2 lb [1.9 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	10.5 in [26.7 cm]
Larghezza del Pacco	10.5 in [26.6 cm]
Altezza del Pacco	3.4 in [8.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.6 lb [2.1 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI® ad alta velocità attivo da 25 metri - HDMI - M/M
--------------------------	---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.