

Cable HDMI Activo de 24.4m - Cable HDMI de Alta Velocidad de 4K 30Hz - HDMI UHD 4k x 2k - Cable HDMI Durable - 4K 30Hz - Macho a Macho

ID del Producto: HDMIMM80AC



El cable HDMI® activo de alta velocidad HDMIMM80AC incluye 2 conectores HDMI (machos) de oro y un amplificador de señal activo integrado que permite distancias de conexión de hasta el asombroso valor de 25 metros, sin que se requiera un cable externo de alimentación: una solución ideal para conectarse a dispositivos con HDMI disponible, como reproductores de Blu-Ray, televisores HDTV, reproductores DVD y otros.

Este cable HDMI de alta calidad soporta totalmente las resoluciones de 1080 p+ hasta 120 Hz de frecuencia de barrido, con colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, nuestro cable Ultra HD puede soportar resoluciones de imagen de hasta 4 k x 2 k.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Solución mediante un solo cable para conectar dispositivos audiovisuales con HDMI® disponible situados a larga distancia
- Ideal para utilizarlo con receptores de canales gratuitos o de pago vía antena parabólica, reproductores DVD, receptores audiovisuales, televisiones de alta definición, consolas de juegos y otros.

Características

- **CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD:** Admite video 4K Ultra HD (3840x2160p @30Hz, 4096x2160p @24Hz), Full HD (1080p 120Hz) - Funciona con su laptop/estación de trabajo/barra de sonido para presentaciones a través de monitores UHD, proyectores/HDTV
- **CABLE HDMI ACTIVO:** El amplificador activo potencia las señales de video en distancias más largas para extender la señal HDMI hasta 24,4m - Admite espacios de color adicionales, como Adobe RGB y Color YCC601
- **ALTO RENDIMIENTO:** Cable HDMI 1.4, 4K 30Hz (hasta 3840 × 2160p), 8.16 Gbit/s de ancho de banda, HDR, vídeo 3D, ARC y audio multi-stream (5.1/Dolby TrueHD) - Nota: El cable es unidireccional con etiquetas de fuente y pantalla
- **CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD:** Los conectores chapados en oro y el blindaje EMI con Al-Mylar mejoran la integridad y confiabilidad de la señal - Proporciona 4K x 2K @30 Hz a largas distancias - Ideal para salas de conferencias, oficinas o salones de clase
- **ESPECIFICACIONES:** 24.4 metros - Negro - HDMI 1.4b - Conectores: Macho a Macho - 24AWG - DE: 8,5 mm - Cubierta del Cable: PVC - Blindaje: Lámina de Al-Mylar - Nota: El cable es unidireccional con etiquetas de fuente y pantalla

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
---------------------------	-----------------

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
Conector B	1 - HDMI (19 pines)

Observaciones /

Requisitos

Nota	Este cable HDMI es unidireccional con conectores identificados para Fuente y Pantalla. Asegúrese de que el conector HDMI etiquetado con "Pantalla" esté conectado a la pantalla, televisor o proyector.
------	---

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	24 AWG
Longitud del Cable	80.0 ft [24.4 m]
Cable OD	0.3 in [8.5 mm]
Longitud del Producto	80.0 ft [24.4 m]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Peso del Producto	4.6 lb [2.1 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	10.5 in [26.7 cm]
Ancho de la Caja	10.5 in [26.6 cm]
Altura de la Caja	3.4 in [8.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.6 lb [2.1 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI® activo de alta velocidad de 24,3 m - HDMI - M/M
---------------------	---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.