

24,4 m actieve HDMI kabel, 4K HDMI high speed kabel, Ultra HD 4k x 2k HDMI, duurzame high speed HDMI kabel, HDMI kabel, 4K 30Hz, M/M

Productcode: HDMIMM80AC



De HDMIMM80AC actieve high-speed HDMI®-kabel heeft 2 HDMI (mannelijke) vergulde connectors en een geïntegreerde, actieve signaalversterker voor een verbazingwekkende verbindingafstand tot 25 meter, zonder dat een externe voedingsadapter vereist is - een ideale oplossing voor het aansluiten van verder gelegen, met HDMI uitgeruste apparaten zoals Blu-Ray spelers, gameconsoles, HDTV's, dvd-spelers en nog veel meer.

Deze hoogwaardige HDMI-kabel ondersteunt alle 1080p+ resoluties met een vernieuwingsfrequentie tot 120 Hz, met levensechte kleurweergave. Deze Ultra HD-kabel ondersteunt resoluties tot 4k x 2k en is daarmee al voorbereid op de toekomstige eisen van high-definition apparaten zoals hogere resoluties en een hogere framesnelheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Een oplossing met één kabel voor het snel aansluiten van uw voor HDMI® geschikte A/V-apparaten over lange afstanden
- Ideaal voor gebruik met kabel- en satellietontvangers, dvd-spelers, A/V-ontvangers, high-definition tv's, gameconsoles etc.

Eigenschappen

- **HIGH SPEED HDMI KABEL:** Actieve HDMI-kabel ondersteunt 4K Ultra HD-video (3840x2160p @30Hz, 4096x2160p @24Hz), Full HD (1080p 120Hz); Werkt met uw laptop/workstation/soundbar voor presentaties via UHD-monitors, projectors/grote HDTV-schermen
- **ACTIEVE HDMI KABEL:** Actieve versterker versterkt videosignalen over langere afstanden en verlengt HDMI-signalen tot 24,4m; Ondersteunt extra kleurruimtes, zoals Adobe RGB en YCC601 Color
- **HIGH PERFORMANCE:** HDMI 1.4 kabel, 4K 30Hz (tot 3840 × 2160p), 8,16 Gbit/s bandbreedte, HDR, 3D-video, ARC en multi-stream audio (5.1/Dolby TrueHD); Opmerking: De kabel is unidirectioneel met Source en Display labels
- **HOOGWAARDIGE CONSTRUCTIE:** Vergulde connectors en superieure EMI-afscherming met Al-Mylar folie voor betere signaalintegriteit en betrouwbaarheid; Lever 4K x 2K @30 Hz over lange afstanden; Ideaal voor vergaderzalen, kantoren of klaslokalen
- **SPECS:** 24,4 meter; KLeur: Zwart; Versie: HDMI 1.4b; Connectors: Male naar Male; Draaddikte: 24 AWG; BD: 8.5mm; Kabel Mantel: PVC; Afscherming: Al-Mylar Folie; Opmerking: Kabel is unidirectioneel met bron- en display labels

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
Connector B	1 - HDMI (19-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Deze HDMI-kabel is unidirectioneel en heeft herkenbare connectors voor bron en beeldscherm. Zorg ervoor dat
---------	---

de HDMI-connector met het label "Display" op het beeldscherm, tv of projector wordt aangesloten.

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	24 AWG
Kabellengte	80.0 ft [24.4 m]
Buitendiameter kabel	0.3 in [8.5 mm]
Lengte product	80.0 ft [24.4 m]
Breedte product	0.0 in [0.0 cm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 cm]
Gewicht product	4.6 lb [2.1 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	10.5 in [26.7 cm]
Package Width	10.5 in [26.6 cm]
Package Height	3.4 in [8.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.6 lb [2.1 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 25 m actieve high-speed HDMI®-kabel - HDMI - M/M
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.