

## Cable HDMI de alta velocidad de 91cm para montaje en Panel - Hembra a Macho

ID del Producto: HDMIPNLFM3



El cable HDMI® de alta velocidad (modelo HDMIPNLFM3) para montaje en panel incluye un conector HDMI macho en un extremo y un conector HDMI moldeado (hembra) para montaje en panel en el otro extremo, lo cual ofrece una conexión HDMI de acceso seguro y fácil en cualquier puerto de un ordenador o placa frontal.

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Extienda su interfaz HDMI® e instálela con tornillo a un panel

### Características

- Conector para montaje en panel para instalaciones integradas

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de	Clasificación CMG (uso general)

Inflamabilidad

---

Conector(es)

Conector A	HDMI (19 pines)
Conector B	HDMI (19 pines)

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C - 70°C
Temperatura de Almacenamiento	-10°C - 80°C
Humedad	0 a 85%

---

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	36.0 in [91.4 cm]
Cable OD	0.3 in [6.5 mm]
Longitud del Producto	36.0 in [91.4 cm]
Ancho del Producto	0.8 in [20.0 mm]
Altura del Producto	0.4 in [10.0 mm]
Peso del Producto	2.8 oz [79.0 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.0 in [0.5 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.0 oz [84.0 g]

---

Contenido de la Caja



Incluido en la Caja

Cable HDMI de 91cm para montaje en Panel - Hembra a Macho

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

