

Cavo HDMI ad alta velocità per montaggio a pannello da 91 cm - F/M

ID prodotto: HDMIPNLFM3



Il cavo HDMI ad alta velocità da 91 cm, codice prodotto HDMIPNLFM3, è dotato di un connettore maschio HDMI su un'estremità e sull'altra di un connettore stampato femmina da installare in un pannello HDMI, così da consentire un collegamento HDMI ben saldo e di facile accesso sulla porta o sul frontalino di qualsiasi dispositivo.

Il prodotto è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di estendere l'interfaccia HDMI® e consentirne il montaggio a vite in un pannello

Caratteristiche

- Connettore con montaggio a pannello per installazioni integrate

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Classe di resistenza al	Classe CMG (uso generale)

fuoco

Connettore/i

Connettore A	HDMI (19 pin)
Connettore B	HDMI (19 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C - 70°C
Temperatura di conservazione	-10°C - 80°C
Umidità	0-85%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza cavo	36.0 in [91.4 cm]
OD cavo	0.3 in [6.5 mm]
Lunghezza prodotto	36.0 in [91.4 cm]
Larghezza prodotto	0.8 in [20.0 mm]
Altezza prodotto	0.4 in [10.0 mm]
Peso prodotto	2.8 oz [79.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.0 in [0.5 mm]
Peso spedizione (confezione)	3.0 oz [84.0 g]

Contenuto della confezione



Incluso nella
confezione

Cavo HDMI® standard di 91 cm per montaggio a
pannello - F/M

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

