Adattatore HDMI Femmina a Maschio da 90cm, Cavo HDMI ad alta velocità per montaggio a pannello, Prolunga HDMI 4K 30Hz UHD, 10.2 Gbps Bandwdith, Cavo connettore HDMI F/M

ID prodotto: HDMIPNLFM3

Il cavo HDMI? ad alta velocità da 91 cm, codice prodotto HDMIPNLFM3, è dotato di un connettore maschio HDMI su un'estremità e sull'altra di un connettore stampato femmina da installare in un pannello HDMI, così da consentire un collegamento HDMI ben saldo e di facile accesso sulla porta o sul frontalino di qualsiasi dispositivo.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Consente di estendere l’interfaccia HDMI® e consentirne il montaggio a vite in un pannello

Caratteristiche

• CAVO AD ALTA VELOCITÀ PER PANNELLI: cavo HDMI 1.4b da 91 cm; supporta 4K (3840x2160p), 24, 25, 30Hz, 4096x2160p 24Hz, Full HD (1920x1080p, 120Hz); Larghezza di banda di 10,2 Gbps, rapporto di aspetto ampio, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), Video 3D

• DUREVOLE: cavo HDMI Ultra HD con rivestimento in PVC durevole per un'elevata resistenza e

affidabilità; connettore femmina modellato con due viti 4-40 (lunghe 8 mm) per fissarlo al pannello de computer; ideale per ambienti commerciali

• COSTRUZIONE DI QUALITÀ: cavo 28AWG; connettori placcati in oro resistenti alla corrosione e schermatura EMI superiore con foglio di Al-Mylar e treccia di rame migliorano l'integrità e l'affidabilità del segnale, fornendo video e audio di qualità superiore

• APPLICAZIONI: Permette un facile accesso alle porte HDMI del tuo computer laptop/desktop/stazione di lavoro; Collega TV/monitor/display/proiettore; Ideale per l'uso in chioschi di vendita/booth/ podio per conferenze; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG

• SPECIFICHE: 91 cm | Nero | HDMI 1.4 | HDMI Maschio a Femmina (montabile a pannello con due viti 4-40) | 28 AWG | PVC Jacket | Schermatura: Al-Mylar foil with Braid | ARC, Colore Profondo, HDCP 1.4, CEC, YCC601 colore | Supporta HDMI 1.4 e precedenti

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
Connettore/i		
	Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin)
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	5°C - 70°C
	Temperatura di conservazione	-10°C - 80°C
	Umidità	0-85%
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Diametro filo	28 AWG
	Lunghezza del cavo	3.0 ft [0.9 m]
	OD cavo	0.3 in [6.5 mm]

	Lunghezza prodotto	36.0 in [91.4 cm]
	Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
	Altezza prodotto	0.4 in [1.0 cm]
	Peso prodotto	2.9 oz [81.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	7.2 in [18.3 cm]
	Package Width	7.8 in [19.8 cm]
	Package Height	0.7 in [1.9 cm]
	Peso spedizione (confezione)	3.1 oz [88.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI® standard di 91 cm per montaggio a pannello - F/M
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.