

Cable de 1,8m HDMI Giratorio, Cable HDMI de Alta Velocidad, 4K 30Hz UHD, 10,2 Gbps, HDMI 1.4 de Vídeo, HDCP 1.4, Cable M/M Pivotante con Conector Giratorio de 180°

ID del Producto: HDMIROTMM6



El cable giratorio HDMI® de alta velocidad HDMIROTMM6 (de 1,8m) cuenta con dos conectores HDMI flexibles de 180 ° chapados en oro, que proporcionan un enlace directo entre dispositivos habilitados para HDMI como reproductores de Blu-Ray, televisores de alta definición, reproductores de DVD, receptores estéreo y más. Los conectores HDMI giratorios / pivotantes ofrecen la capacidad de ajustar sus instalaciones en espacios reducidos / estrechos donde los conectores estándar no encajan (por ejemplo, televisores de pantalla plana montados en la pared), sin tener que doblar el cable en ángulos agudos.

Este cable HDMI de alta calidad es totalmente compatible con resoluciones de 1080p + a una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, con colores reales. Para adaptarse a las demandas de los futuros dispositivos de alta definición, como resoluciones y velocidades de cuadro más altas, este cable Ultra HD admite resoluciones de hasta 4k x 2k.

Acerca de los cables HDMI a HDMI de StarTech.com: Los cables de audio y video digital HDMI de alta velocidad de StarTech.com están diseñados y fabricados por expertos con materiales de la mejor calidad para garantizar un rendimiento de alta calidad y alta definición. El estándar HDMI combina vídeo de gran ancho de banda y audio digital multicanal en un solo cable y brinda una resolución de imagen nítida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Connecting your HDMI®-capable TV or Monitor to an audio-video source which incorporates HDMI technology
- Connecting to an HDMI-enabled A/V source with very little space near the connection point

## Características

- **CABLE DE ALTA VELOCIDAD:** El cable HDMI 1.4b de 1,83m es compatible con 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), ancho de banda de 10,2Gbps, relación de aspecto amplia, Audio 8Ch (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), Vídeo 3D
- **DURABLE:** Cable HDMI Ultra HD con conectores pivotantes que giran hasta 180°, lo que ayuda a la instalación en espacios estrechos o ángulos reducidos, como detrás de un televisor montado en la pared; conectores de PVC moldeados de larga duración
- **CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD:** El cable de 28AWG, los conectores chapados en oro resistentes a la corrosión y el blindaje EMI superior con lámina de Al-Mylar y trenzado mejoran la integridad de la señal y la fiabilidad, para una señal de mayor calidad
- **APLICACIONES:** Utilícelo en oficinas en casa/salas de juntas/aulas, funciona con su portátil/estación de trabajo profesional/barra de sonido para presentaciones a través de monitores UHD/4K, proyector o pantalla grande; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- **ESPECIFICACIONES** 1,83m | Negro | HDMI 1.4 | HDMI Macho a Macho | 28 AWG | Cubierta de PVC | Blindaje: Lámina de Al-Mylar con trenzado | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC, YCC601 Color | Soporta HDMI 1.4 y anteriores

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

### Rendimiento

Resolución Digital  
Máxima      4K x 2K @ 30 Hz

---

Conecotor(es)

Conecotor A	1 - HDMI (19 pines)
Conecotor B	1 - HDMI (19 pines)

---

Características  
Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Cable OD	0.3 in [7.3 mm]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Peso del Producto	4.3 oz [123 g]

---

Información de la  
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.0 in [17.7 cm]
Ancho de la Caja	4.8 in [12.2 cm]
Altura de la Caja	1.1 in [2.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.7 oz [134.0 g]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	1 - 6 ft 180° Rotating High Speed HDMI Cable - HDMI - M/M
---------------------	--

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.