

1,8m Draaibare HDMI naar HDMI Kabel, 4K High Speed Roterende HDMI Kabel, 4K 30Hz UHD HDMI, 10.2 Gbps, HDMI 1.4 Video, HDCP 1.4, M/M Scharnierende Kabel met 180° Zwenkbare Connector

Productcode: HDMIROTMM6



De HDMIROTMM6 High Speed HDMI® draaiende kabel 1.8 m heeft twee vergulden 180° flexibele HDMI connectoren, die een directe link verzorgen tussen HDMI-apparaten zoals Blu-Ray spelers, HDTVs, DVD spelers en stereo receivers.

De draaiende/zwenkende HDMI connectoren bieden de mogelijkheid van installatie in krappe plekken waar standaard connectoren niet passen (b.v. bij aan de muur gemonteerde platte televisies) zonder dat de kabel in scherpe hoeken gebogen hoeft te worden.

Deze hoge kwaliteits HDMI kabel ondersteunt 1080p+ resoluties bij een vernieuwingsfrequentie tot 120Hz met levensechte kleurweergave. Deze Ultra HD kabel ondersteunt resoluties tot 4K x 2K om aan de hoge eisen, zoals verhoogde resolutie en hogere frame rates, van toekomstige high definition apparaten te kunnen voldoen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Connecting your HDMI®-capable TV or Monitor to an audio-video source which incorporates HDMI technology

- Connecting to an HDMI-enabled A/V source with very little space near the connection point

Eigenschappen

- **HIGH SPEED DRAAIBARE CABLE:** 1,83 m HDMI 1.4b kabel ondersteunt 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10,2 Gbps bandbreedte, brede aspect ratio, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D Video
- **DUURZAAM:** HDMI Ultra HD-kabel met draaibare/zwenkbare/roterende connectors die tot 180° kunnen draaien. Voor installatie in nauwe ruimtes zoals achter een muur gemonteerde TV. Duurzame gegoten PVC-connectors; Ideaal voor commerciële omgevingen
- **KWALITEIT CONSTRUCTIE:** 28AWG kabel, corrosiebestendige vergulde connectors, en hoogwaardige EMI afscherming met Al-Mylar folie en vlechtwerk verbeteren de signaalintegriteit en betrouwbaarheid, en zorgen voor een hogere kwaliteit video en audio
- **TOEPASSINGEN:** Te gebruiken in thuishkantoren/boardrooms/conferentieruimtes/kantoren/klaslokalen. Werkt met uw laptop/professioneel workstation/soundbar voor presentaties via UHD/4K-monitor, projector of groot scherm. Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- **SPECS:** 1,83 m | Zwart | HDMI 1.4 | HDMI Male naar Male | 28 AWG | PVC Mantel | Afscherming: Al-Mylar folie met Vlecht | ARC, Diepe Kleuren, HDCP 1.4, CEC, YCC601 Color | Ondersteunt HDMI 1.4 en voorgaande versies

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	19
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
Connector B	1 - HDMI (19-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Buitendiameter kabel	0.3 in [7.3 mm]
Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
Gewicht product	4.3 oz [123 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	7.0 in [17.7 cm]
Package Width	4.8 in [12.2 cm]
Package Height	1.1 in [2.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.7 oz [134.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 6 ft 180° Rotating High Speed HDMI Cable - HDMI - M/M
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.