

Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 10m - HDMI - M/M

ID prodotto: HDMM10M



Il cavo HDMI® ad alta velocità da 10 metri HDMM10M presenta 2 connettori HDMI (maschi) placcati in oro e una robusta struttura di alta qualità che consente un'affidabile collegamento HDMI a HDMI tra dispositivi quali lettori Blu-Ray, HDTV, lettori DVD, ricevitori stereo e molti altri.

Questo cavo HDMI di alta qualità supporta appieno le risoluzioni 1080p e superiori con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e colori nitidi. Per soddisfare i requisiti dei futuri dispositivi ad alta definizione, come ad esempio le risoluzioni superiori e le frequenze di fotogrammi maggiori, questo cavo Ultra HD supporta risoluzioni fino a 4k x 2k.

Il cavo HDMI HDMM10M è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com.

Informazioni sui cavi HDMI a HDMI di StarTech.com:

I cavi video e audio digitali HDMI ad alta velocità sono accuratamente progettati e realizzati solo ed esclusivamente con materiali di alta qualità per garantire prestazioni di massima qualità e definizione. Lo standard HDMI riunisce video con ampia larghezza di banda e audio digitale multicanale in un unico cavo offrendo una risoluzione delle immagini eccezionalmente nitida.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Connessione di dispositivi A/V ad alta definizione come lettori Blu-Ray Disc™, HDTV, lettori DVD, DVR, console di gioco e così via
- Una vantaggiosa soluzione a cavo singolo per il collegamento di decoder e ricevitori A/V ad alta

definizione

## Caratteristiche

- Connettori HDMI® placcati in oro
- Struttura di elevata qualità
- Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

---

### Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

---

### Connettore/i

Connettore A	HDMI (19 pin)
Connettore B	HDMI (19 pin)

---

### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	24 AWG
Lunghezza cavo	32.8 ft [10 m]
OD cavo	0.4 in [10 mm]
Lunghezza prodotto	32.8 ft [10.0 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [20.0 mm]
Altezza prodotto	0.4 in [10.7 mm]



Peso prodotto 2.4 lb [1.1 kg]

---

Informazioni  
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 13.0 in [33.0 cm]

Package Width 10.0 in [25.5 cm]

Package Height 2.8 in [70.0 mm]

Peso spedizione  
(confezione) 2.5 lb [1.1 kg]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione Cavo HDMI® ad alta velocità da 10 m - HDMI - M/M

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

