

10 m High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M

Productcode: HDMM10M



De HDMM10M High Speed HDMI®-kabel heeft 2 (mannelijke) vergulde HDMI aansluitingen en een duurzame hoogwaardige constructie voor een betrouwbare HDMI-verbinding tussen apparaten zoals BluRay-spelers, HDTV's, dvd-spelers, home cinema receivers en dergelijke.

Deze hoogwaardige HDMI-kabel ondersteunt alle 1080 p+ resoluties met een vernieuwingsfrequentie tot 120 Hz, met een levensechte kleur. Deze Ultra HD-kabel ondersteunt resoluties tot 4k x 2k en is dus al voorbereid op de toekomstige eisen van high-definition apparaten zoals hogere resoluties en een hogere framesnelheid.

De HDMM10M HDMI-kabel wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com

Over de HDMI-kabels van StarTech.com:

De digitale High Speed HDMI video- en audiokabels van StarTech.com zijn vakkundig ontworpen en vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige componenten voor de beste high-definition prestaties. De HDMI-standaard combineert video met een hoge bandbreedte met meerkanaals digitale audio in één kabel voor een kristalheldere weergave en wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Voor het aansluiten van high-definition audiovisuele apparatuur zoals BluRay™-spelers, HDTV's, dvd-spelers, digitale videorecorders, spelcomputers etc.

- Een enkele handige kabel voor het aansluiten van HD audio/video-ontvangers

## Eigenschappen

- Vergulde HDMI®-connectoren
- Hoogwaardige constructie
- Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k

---

### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

---

### Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

---

### Connector(en)

Connector A	HDMI (19-polig)
Connector B	HDMI (19-polig)

---

### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	24 AWG
Kabellengte	32.8 ft [10 m]
Buitendiameter kabel	0.4 in [10 mm]
Lengte product	32.8 ft [10.0 m]
Breedte product	0.8 in [20.0 mm]
Hoogte product	0.4 in [10.7 mm]

Gewicht product	2.4 lb [1.1 kg]
-----------------	-----------------

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	2.8 in [70.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.5 lb [1.1 kg]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	10m High Speed HDMI® Kabel - HDMI - M/M
-------------	---

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

