

10 m aktiv CL2 Höghastighets-HDMI-kabel i väggen - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI till HDMI M/M

Produkt ID: HDMM10MA



Den 10 m aktiva höghastighets-HDMI®-kabeln HDMM10MA har en inbyggd aktiv signalbooster för anslutningsavstånd på upp till 10 m mellan dina HDMI-kapabla enheter, utan signalförlust.

Denna hållbara men ändå lätta kabel har en tunnare HDMI-sladd som tillåter flexibla installationer utan trassel. Kabeln har dessutom ett inbyggt förstärkningssystem som aktivt booster HDMI-signalen utan att extern ström behövs.

Denna HDMI-kabel av hög kvalitet har fullt stöd för 1080p+-upplösningar med upp till 120 Hz uppdateringsfrekvens med verkliga färger. För att möta kraven hos framtida HD-enheter som förbättrad upplösning och högre bildfrekvenser stöder denna Ultra HD-kabel upplösningar på upp till 4k x 2k.

Denna 10 meter långa HDMI-kabel täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Obs.: Kabeln har en enkelriktad arkitektur som kräver att kabeln installeras åt rätt håll. Se etiketterna "source" (källa) och "display" (visning) på HDMI-kontakterna för att garantera att enheten och HDMI-källan ansluts korrekt.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Ansluter A/V-enheter för HD som t.ex. Blu-Ray Disc™-spelare, HDTV-apparater, DVD-spelare, DVR-apparater, spelkonsoler, projektorer m.m. över stora avstånd utan signalförlust

## Funktioner

- Inbyggt aktivt förstärkningssystem
- Stöder Ultra HD-upplösningar upp till 4k x 2k
- Ger anslutningsavstånd på upp till 10 meter
- Guldpläterade HDMI-kontakter
- Konstruktion av hög kvalitet

---

### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
Brandteknisk klass	CL2-klass
Chipset-ID	Redmere - PRE1692

---

### Prestanda

Maximal digital upplösning	4K x 2K @ 30 Hz
----------------------------	-----------------

---

### Kontakt(er)

Connector A	HDMI (19-stifts)
Connector B	HDMI (19-stifts)

---

### Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	32.8 ft [10 m]
Yttre kabeldiameter	0.3 in [7.5 mm]



Produktlängd	32.8 ft [10.0 m]
Produktbredd	0.0 in [0.0 mm]
Produkt höjd	0.0 in [0.0 mm]
Produktvikt	20.9 oz [593.0 g]

---

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	1.9 in [48.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	21.5 oz [610.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	10 m aktiv Höghastighets HDMI®-kabel - HDMI - M/M
-----------------	---

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

