

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 1,5m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle

N° de produit: HDMM150CM



Le câble HDMI® haute vitesse de 1,5 m HDMM150CM offre une longueur non standard de 1,5 m, vous offrant une distance de connexion pratique et vous permettant de positionner vos appareils HDMI en fonction de vos besoins.

Le câble comprend deux connecteurs mâles HDMI plaqués or pour une connexion HDMI vers HDMI fiable, tandis que sa longueur unique en fait l'accessoire idéal pour le visionnage de vidéos sur votre téléviseur HDMI à partir de votre ordinateur portable ou pour les présentations en salle de conférence lorsque vous raccordez votre ordinateur portable à un vidéoprojecteur HDMI.

Ce câble HDMI de qualité supérieure prend totalement en charge les résolutions 1080p+ à des fréquences de rafraîchissement atteignant 120 Hz tout en offrant des couleurs naturelles. Pour répondre aux besoins des futurs appareils à haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus élevées, ce câble Ultra HD prend en charge des résolutions d'affichage jusqu'à 4k x 2k.

Le câble HDMI de 1,5 m HDMM150CM bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

A propos des câbles HDMI vers HDMI StarTech.com:

Les câbles audio et vidéo numériques HDMI haute vitesse StarTech.com sont conçus avec savoir-faire et fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure uniquement pour garantir une performance haute définition, haute qualité. La norme HDMI combine un signal vidéo à large bande passante et un signal audio numérique multivoie en un seul câble pour fournir une résolution d'image exceptionnelle.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet de connecter des appareils audio-vidéo de haute définition comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des DVR, des consoles de jeu, des projecteurs, etc.

Spécifications techniques

- 2 connecteurs mâles HDMI
- Offre 1,5 m de longueur de câble
- Connecteurs HDMI plaqués or
- Fabrication de qualité supérieure
- Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30 Hz
-----------------------------	-----------------

Connecteur(s)

Connecteur A	HDMI (19 broches)
Connecteur B	HDMI (19 broches)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)



Humidité 60% at 25°C

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	4.9 ft [1.5 m]
Longueur du produit	4.9 ft [1.5 m]
Largeur du produit	0.8 in [21.0 mm]
Hauteur du produit	0.5 in [12.0 mm]
Poids du produit	3.8 oz [107.9 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.5 in [12.0 mm]
Poids brut	3.8 oz [107.9 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Câble HDMI® haute vitesse de 1,5m - HDMI - M/M
-----------------------	--

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

