

Cable HDMI de alta velocidad 1,5m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

ID del Producto: HDMM150CM



El cable HDMI® de alta velocidad, modelo HDMM150CM, tiene una longitud estándar de 1,5 metros, lo cual constituye una adecuada distancia de conexión y permite situar los dispositivos con HDMI disponible donde sea necesario.

El cable incluye conectores HDMI macho para proporcionar una conexión HDMI a HDMI confiable y la longitud del cable es perfecta para ver vídeos desde el computador portátil en un televisor HDMI o para presentaciones en salas de juntas si se conecta el portátil a un proyector con HDMI disponible.

Este cable HDMI de alta calidad soporta totalmente las resoluciones de 1080 p+ hasta 120 Hz de frecuencia de barrido, con colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, nuestro cable Ultra HD puede soportar resoluciones de imagen de hasta 4 k x 2 k.

El cable HDMM150CM (1,5 m) está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com.

Acerca de los cables HDMI a HDMI de StarTech.com:

Los cables HDMI de alta velocidad de vídeo y audio digital de StarTech.com han sido diseñados por expertos y fabricados con solo materiales de alta calidad, a fin de garantizar su alta calidad y su rendimiento de alta definición. El cable HDMI estándar combina vídeo de banda ancha y audio digital multicanal, así como una resolución de imagen de claridad impecable.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones



- De utilidad para conectar dispositivos de audio y video de alta definición como reproductores de Blu-ray Disc™, televisores de alta definición, reproductores de DVD, DVRs, consolas de juegos, proyectores, etc.

## Características

- 2 conectores macho HDMI
- 1,5 m de longitud de cable
- Conectores HDMI recubiertos en oro
- Alta calidad de fabricación
- Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

---

### Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
---------------------------	-----------------

---

### Conector(es)

Conector A	HDMI (19 pines)
Conector B	HDMI (19 pines)

---

### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	60% at 25°C

---

### Características



Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	4.9 ft [1.5 m]
Longitud del Producto	4.9 ft [1.5 m]
Ancho del Producto	0.8 in [21.0 mm]
Altura del Producto	0.5 in [12.0 mm]
Peso del Producto	3.8 oz [107.9 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.5 in [12.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.8 oz [107.9 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable HDMI® de alta velocidad (1,5 m) - HDMI - M/M
---------------------	--

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

