

4,6m HDMI Kabel - 4K High Speed HDMI Kabel met Ethernet - UHD 4K 30Hz Video - HDMI 1.4 Kabel - Ultra HD HDMI Schermen, Projectors, TVs & Displays - Zwarte HDMI Kabel - M/M

Productcode: HDMM15



Deze High Speed HDMI™ Kabel met Ethernet is ontworpen om superieure video- en audioprestaties te leveren en tegelijkertijd een betrouwbare verbinding te garanderen met diverse HDMI-apparaten, waaronder HDTV's, stereo-ontvangers, projectors, spelconsoles en meer.

High Speed HDMI™

Deze HDMI 1.4b kabel ondersteunt Ultra HD 4K resoluties (3840x2160p bij 30Hz of 4096x2160p bij 24Hz), Full HD (1920x1080p tot 120Hz) en een bandbreedte van 10,2 Gbps voor vlotte video- en audio transmissie. Bovendien ondersteunt deze kabel ook wide aspect ratio's, waardoor deze ideaal is voor zowel home entertainment systemen als professionele presentaties. Met ondersteuning voor 3D-video en 8-kanaals audio (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD) kunt u genieten van een volledig indrukwekkende kijk- en luisterervaring.

Premium Kwaliteit

Door het gebruik van 30 AWG koperdraad, vergulde connectors en hoogwaardige EMI afscherming met Al-Mylar folie en een koperen vlechtwerk, minimaliseert deze kabel signaalverlies en interferentie. Dit zorgt voor een heldere, high-quality audio- en videotransmissie met een uitzonderlijke betrouwbaarheid.

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Connecting high-definition A/V devices such as Blu-Ray Disc™ players, HDTVs, DVD Players, DVRs, game consoles, projectors etc.

Eigenschappen

- **HIGH SPEED HDMI-kabel:** 4,6m HDMI 1.4b-kabel met Ethernet. Ondersteunt 4K-video (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10,2 Gbps bandbreedte, brede beeldratio, 8Ch-audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D-video
- **DUURZAAM:** 4,6m Volledig gegoten Ultra HD 4K High Speed HDMI-kabel met duurzame PVC-mantel voor hoge sterkte en betrouwbaarheid. Flexibele PVC trekantlasting voorkomt rafelen/beschadiging door herhaaldelijk buigen of ruw gebruik.
- **HOOGWAARDIGE CONSTRUCTIE:** HDMI 1.4-kabel bestaat uit 30AWG-draad met vergulde connectoren, superieure EMI-afscherming met Al-Mylar-folie & koperen vlechtwerk verbeteren de signaalintegriteit en betrouwbaarheid voor een hogere kwaliteit video & audio.
- **TOEPASSINGEN:** 4K HDMI-kabel voor thuishantoren, vergaderzalen, kantoren of klaslokalen. Werkt met uw laptop, professioneel werkstation & soundbar voor presentaties via UHD/4K-monitor, projector of grote display. Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- **SPECIFICATIES:** 4,6m | Zwart | HDMI 1.4b | HDMI Male naar Male | 30 AWG | Vergulde Connectors | PVC Mantel | EMI: Al-Mylar folie (65% Dekking) | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Kleur | Ondersteunt HDMI 1.4 en eerder | Levenslange garantie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
Connector B	1 - HDMI (19-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	0% tot 95% (niet-condenserend) bij 25 °C

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	15.0 ft [4.6 m]
Lengte product	15.0 ft [4.6 m]
Breedte product	0.8 in [2.1 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.1 cm]
Gewicht product	11.9 oz [337.8 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.1 in [12.9 cm]
Package Width	14.6 in [37.1 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	10.4 oz [294.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 15 ft High Speed HDMI® Cable - HDMI - M/M
-------------	---

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.