

Cable HDMI de alta velocidad 15m - Ultra HD 4k x 2k - 2x Macho - Activo con Amplificador - CL2 - Negro

ID del Producto: HDMM15MA



El cable HDMI® de alta velocidad (15 m) activo, modelo HDMM15MA, incluye un amplificador de señal activo integrado para conexiones a distancia de hasta 15 m, entre dispositivos con HDMI disponible, sin pérdida de señal.

Este duradero pero liviano cable está fabricado con un alambre HDMI más fino que permite una instalación más flexible con el mínimo estorbo. Además, el cable incluye circuitos de amplificación integrados que amplifican activamente la señal HDMI sin que se requiera una fuente de alimentación externa.

Este cable HDMI de alta calidad soporta totalmente las resoluciones de 1080 p+ hasta 120 Hz de frecuencia de barrido, con colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, nuestro cable Ultra HD puede soportar resoluciones de imagen de hasta 4 k x 2 k.

El cable HDMI (15 metros) está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com.

Nota: el cable tiene un diseño unidireccional que requiere que sea instalado en la dirección correcta. Consulte las etiquetas de fuente ("source") y pantalla/imagen ("display") en los conectores HDMI, a fin de garantizar que el dispositivo y la fuente HDMI se conectan correctamente.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conexión de dispositivos audiovisuales de alta definición, como reproductores Blu-Ray Disc™,

televisores HDTV, reproductores de DVD, grabadoras DVR, consolas de juegos, proyectores, etc., a distancias largas, sin pérdida de señal.

Características

- Circuitos integrados de amplificador activo
- Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k
- Permite la conexión a distancias de hasta 15 metros
- Conectores HDMI recubiertos en oro
- Construcción de alta calidad

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CL2
ID del Conjunto de Chips	Redmere - PRE1692

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
---------------------------	-----------------

Conector(es)

Conector A	HDMI (19 pines)
Conector B	HDMI (19 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto



Calibre del Conductor	26 AWG (0.404 mm)
Longitud del Cable	49.2 ft [15 m]
Cable OD	0.3 in [7.5 mm]
Longitud del Producto	49.2 ft [15.0 m]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Peso del Producto	33.3 oz [943.0 g]

Información
de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	13.0 in [33.0 cm]
Ancho de la Caja	10.0 in [25.5 cm]
Altura de la Caja	2.3 in [58.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	33.9 oz [960.0 g]

Contenido de
la Caja

Incluido en la Caja	Cable HDMI® activo de alta velocidad de 15 m - HDMI - M/M
---------------------	---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

