

Câble HDMI haute vitesse actif Ultra HD 4k de 15m - HDMI vers HDMI CL2 pour installation murale - M/M

N° de produit: HDMM15MA



Le câble HDMI® actif haute vitesse 15 m HDMM15MA comporte un amplificateur de signal actif intégré pour une connexion de vos appareils HDMI jusqu'à 15 m de distance, sans perte de signal.

Ce câble HDMI durable, mais léger, offre une conception plus fine qui permet une installation plus souple, avec moins d'enchevêtrements. En outre, le câble comprend un circuit d'amplification intégré qui augmente de manière active le signal HDMI sans alimentation externe.

Ce câble HDMI de qualité supérieure prend totalement en charge les résolutions 1080p+ à des fréquences de rafraîchissement atteignant 120 Hz tout en offrant des couleurs naturelles. Pour répondre aux besoins des futurs appareils à haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus élevées, ce câble Ultra HD prend en charge des résolutions d'affichage jusqu'à 4k x 2k.

Ce câble HDMI de 15 m bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com.

Remarque : Le câble comporte une architecture unidirectionnelle. Il est donc essentiel qu'il soit installé dans le bon sens. Veuillez vous reporter aux étiquettes « source » et « display » (écran) figurant sur les connecteurs HDMI pour vous assurer que l'appareil et la source HDMI sont correctement connectés.

## Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

- Connexion d'appareils audio/vidéo haute définition, comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des

téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des magnétoscopes numériques, des consoles de jeu, des projecteurs, etc. sur de longues distances et sans perte de signal

## Spécifications techniques

- Circuit d'amplification active intégré
- Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k
- Offre des distances de connexion pouvant atteindre 15 m
- Connecteurs HDMI plaqués or
- Fabrication de qualité supérieure

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	Homologué CL2
ID du chipset	Redmere - PRE1692

---

### Performance

Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30 Hz
-----------------------------	-----------------

---

### Connecteur(s)

Connecteur A	HDMI (19 broches)
Connecteur B	HDMI (19 broches)

---

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit



Calibre du fil	26 AWG (0.404 mm)
Longueur de câble	49.2 ft [15 m]
Dia. ext. du câble	0.3 in [7.5 mm]
Longueur du produit	49.2 ft [15.0 m]
Largeur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Poids du produit	33.3 oz [943.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	2.3 in [58.0 mm]
Poids brut	33.9 oz [960.0 g]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet	Câble HDMI® haute vitesse actif 15 m - HDMI - M/M
-----------------------	---

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

