

Cavo HDMI Attivo da 15m - Cavo monitor HDMI 4K ad Alta Velocità con Ethernet - Classificazione CL2 per Installazione a Parete - Cavo Video HDMI 1.4 per Monitor, Proiettore, TV, Display HDMI 4K 30Hz

ID prodotto: HDMM15MA



Il cavo HDMI® attivo ad alta velocità da 15 m HDMM15MA presenta un booster di segnale attivo integrato per una distanza di collegamento fino a 15 m tra i dispositivi dotati di HDMI senza perdita di segnale.

Questo cavo leggero ma resistente presenta una struttura del cavo HDMI più sottile che consente un'installazione più flessibile con un minimo ingombro. Inoltre, il cavo è dotato di una circuiteria con amplificatore integrato che potenzia attivamente il segnale HDMI senza rendere necessaria un'alimentazione esterna.

Questo cavo HDMI di alta qualità supporta appieno le risoluzioni 1080p e superiori con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e colori nitidi. Per soddisfare i requisiti dei futuri dispositivi ad alta definizione, come ad esempio le risoluzioni superiori e le frequenze di fotogrammi maggiori, questo cavo Ultra HD supporta risoluzioni fino a 4k x 2k.

Nota: questo cavo presenta un'architettura unidirezionale che richiede l'installazione del cavo nella direzione corretta. Controllare le etichette "source" e "display" sui connettori HDMI per verificare che il dispositivo e la sorgente HDMI siano collegati correttamente.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Connessione di dispositivi A/V ad alta definizione come lettori Blu-Ray Disc™, HDTV, lettori DVD, DVR, console di gioco, proiettori e così via, su distanze notevoli, senza perdita di segnale

Caratteristiche

- CAVO HDMI AD ALTA VELOCITÀ: cavo HDMI attivo da 15m con Ethernet, supporta video 4K Ultra HD (3840x2160p, 24, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1080p 120Hz) | HDMI 1.4b | Formato video wide, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), Video 3D
- CIRCUITO ATTIVO: L'amplificatore attivo alimentato dal bus potenza I segnali video su distanze maggiori fino a 15m (senza alimentazione esterna), supporta spazi di colore aggiuntivi come Adobe RGB e YCC601
- RESISTENTE: Ideale per installazioni a muro dove è richiesto il grado di protezione CL2; guaina in PVC flessibile; schermatura in fogli di alluminio; connettori placcati oro rivestiti in metallo migliorano l'integrità del segnale eriducono le interferenze
- APPLICAZIONI: Cavo HDMI 4K ad alta velocità lungo per l'uso in casa/uffici/sala riunioni/sala conferenze; Funziona con laptop/workstation professionale/soundbar per presentazioni tramite monitor UHD/4K, proiettori/grandi display HDTV; Samsung/Sony/Apple TV
- CARATTERISTICHE: 15 metri; nero; HDMI 1.4b; cavo HDMI maschio-maschio; rivestimento: PVC; Schermo: Foglio di Al-Mylar con treccia; CL2 ignifugo; ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC; Nota: il cavo è unidirezionale con le etichette Source e Display

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco	Classe CL2
ID chipset	Redmere - PRE1692

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
Connettore B	1 - HDMI (19 pin)

Note/requisiti speciali

Nota	This HDMI Cable is unidirectional with identified connectors for Source and Display. Please ensure that the HDMI connector labelled with "Display" is connected to the Display, TV, or Projector.
------	---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	26 AWG (0.404 mm)
Lunghezza del cavo	49.2 ft [15 m]
OD cavo	0.3 in [7.5 mm]
Lunghezza prodotto	49.2 ft [15.0 m]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Peso prodotto	2.1 lb [0.9 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	13.0 in [33.0 cm]
Larghezza del Pacco	10.0 in [25.5 cm]
Altezza del Pacco	2.3 in [5.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.1 lb [1.0 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI® ad alta velocità attivo 15 m - HDMI - M/M
--------------------------	--

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.