

15m Actieve HDMI Kabel - 4K High Speed HDMI Kabel met Ethernet - CL2 Rated voor Installatie in Wand - 4K 30Hz Video - HDMI 1.4 Kabel - Voor HDMI Monitor, Projector, TV, Display

Productcode: HDMM15MA



De HDMM15MA 15 m actieve High Speed HDMI®-kabel heeft een ingebouwde actieve signaalversterker voor een verbindingsafstand van max. 15 m tussen uw voor HDMI geschikte apparaten, zonder signaalverlies.

Deze duurzaam, maar toch lichte kabel is gemaakt van dunnere HDMI-draad, wat zorgt voor een flexibelere installatie met minder rommel. Daarnaast heeft de kabel een ingebouwd versterkercircuit die het HDMI-signaal actief versterkt zonder dat externe voeding noodzakelijk is.

Deze hoogwaardige HDMI-kabel ondersteunt alle 1080 p+ resoluties met een vernieuwingsfrequentie tot 120 Hz, met een levensechte kleur. Deze Ultra HD-kabel ondersteunt resoluties tot 4k x 2k en is dus al voorbereid op de toekomstige eisen van high-definition apparaten zoals hogere resoluties en een hogere framesnelheid.

NB: Deze kabel is unidirectioneel. Let er daarop op dat de kabel in de juiste richting wordt geïnstalleerd. Gebruik de etiketten "source (bron)" en "display (scherm)" op de HDMI-connectors om het apparaat en de HDMI-bron op de juiste manier op elkaar aan te sluiten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor het aansluiten van high-definition A/V-apparaten zoals Blu-Ray Disc™-spelers, hdtv's, dvd-spelers, dvr's, gameconsoles, projectors etc., over lange afstanden, zonder signaalverlies

Eigenschappen

- **HIGH SPEED HDMI-KABEL:** 15m actieve HDMI-kabel met Ethernet. Ondersteunt 4K Ultra HD-video (3840x2160p, 24, 30 Hz | 4096x2160p, 24 Hz), Full HD (1080p 120 Hz) | HDMI 1.4b | brede beeldratio, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D-video
- **ACTIEF CIRCUIT:** Actieve bus powered amplifier versterkt videosignalen over langere afstanden om HDMI-signalen te verlengen tot 15 meter (externe voeding overbodig). Ondersteunt extra color spaces zoals Adobe RGB en YCC601 Color.
- **DUURZAME KABEL:** Ideaal voor wandinstallaties waar CL2-classificatie vereist is. Flexibele PVC-mantel. Al-Mylar Folie en vergulde connectors met metalen omhulsel verbeteren signaalintegriteit en blokkeren externe Elektromagnetische Interferentie (EMI)
- **TOEPASSINGEN:** HDMI-kabel voor thuishoor, vergaderzaal, kantoor of klaslokaal; werkt met uw laptop/professioneel workstation/soundbar voor presentaties via UHD/4K-monitors, projectors/grote HDTV-displays; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- **SPECS:** 15 meter; Kleur: Zwart; HDMI 1.4b; HDMI Kabel Male naar Male; Kabel Mantel: PVC; Afscherming: Al-Mylar Folie; CL2 Brandklasse; ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC; Opmerking: Kabel is unidirectioneel met bron- en display labels

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CL2 goedgekeurd
Chipsetcode	Redmere - PRE1692

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
-------------	---------------------

Connector B		1 - HDMI (19-polig)
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Deze HDMI-kabel is unidirectioneel en heeft herkenbare connectors voor bron en beeldscherm. Zorg ervoor dat de HDMI-connector met het label "Display" op het beeldscherm, tv of projector wordt aangesloten.
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Stijl connector	Recht
	Draaddikte	26 AWG (0.404 mm)
	Kabellengte	49.2 ft [15 m]
	Buitendiameter kabel	0.3 in [7.5 mm]
	Lengte product	49.2 ft [15.0 m]
	Breedte product	0.0 in [0.0 cm]
	Hoogte product	0.0 in [0.0 cm]
	Gewicht product	2.1 lb [0.9 kg]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	13.0 in [33.0 cm]
	Package Width	10.0 in [25.5 cm]
	Package Height	2.3 in [5.8 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.1 lb [1.0 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 15 m actieve High Speed HDMI®-kabel - HDMI - M/M

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.