

1 m Höghastighets-HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI till HDMI M/M

Produkt ID: HDMM1M



Höghastighets-HDMI™-kabeln med Ethernet är utformad för att leverera överlägsen video- och ljudprestanda samtidigt som den säkerställer tillförlitlig anslutning till en mängd olika HDMI-enheter, inklusive HDTV, stereomottagare, projektorer, spelkonsoler med mera.

Höghastighets-HDMI™

Denna HDMI 1.4b-kabel stöder Ultra HD 4K-upplösningar (3840 x 2160p vid 30 Hz eller 4096 x 2160p vid 24 Hz), Full HD (1920 x 1080p vid upp till 120 Hz) och en bandbredd på 10,2 Gbps för sömlös video- och ljudöverföring. Den har också stöd för breda bildformat, vilket gör den perfekt för både hemunderhållningssystem och professionella presentationer. Stöder 3D-video och 8-kanalsljud (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD) för att ge dig en helt uppslukande tittnings- och lyssningsupplevelse.

Förstklassig konstruktionskvalitet

Den här kabeln är konstruerad med 30 AWG koppartråd, guldpläterade kontakter och överlägsen EMI-skärmning med Al-Mylar-folie och kopparfläta, vilket minimerar signalförlust och störningar. Detta garanterar tydlig, högkvalitativ ljud- och videoöverföring med exceptionell tillförlitlighet.

Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI:s varumärkesidentitet och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut HD ljud-/videoenheter som Blu-Ray Disc™-spelare, HDTV-apparater, DVD-spelare, digitala videospelare (DVR), spelkonsoler, projektorer, etc.

Funktioner

- 2x HDMI®-hankontakter
- Guldpläterade HDMI-kontakter
- Konstruktion av hög kvalitet
- Stöder Ultra HD-upplösningar upp till 4k x 2k
- SPECS: 3.3 foot (1 meters) | Black | HDMI 1.4b | HDMI Cord Male to Male | 30 AWG | Gold-plated connectors | PVC Jacket | Shield: Al-Mylar foil w/ 65% Braid | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | Supports HDMI 1.4 and earlier| Lifetime Warranty

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Maximal digital upplösning	4K x 2K @ 30 Hz
----------------------------	-----------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - HDMI (19-stifts)
Connector B	1 - HDMI (19-stifts)

Utseende

Färg	Svart
------	-------

Kontakttyp	Rak
Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	3.3 ft [1 m]
Produktlängd	3.3 ft [1.0 m]
Produktbredd	0.8 in [2.1 cm]
Produkthöjd	0.4 in [1.1 cm]
Produktvikt	2.8 oz [79.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	7.3 in [18.6 cm]
Package Width	7.8 in [19.8 cm]
Paketets höjd	0.7 in [1.8 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.9 oz [82.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 1 m Höghastighets HDMI®-kabel - HDMI - M/M
-----------------	--

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.