

Cavo HDMI sottile da 2 m con vite di bloccaggio - 4K 60Hz HDR - Cavo per monitor
HDMI 2.0 ad alta velocità con connettore a vite di fissaggio per una connessione sicura
- Cavo HDMI sottile con Ethernet - M/M

ID prodotto: HDMM1MLS



Il cavo HDMI ad alta velocità con una vite di bloccaggio rimovibile su uno dei connettori maschi garantisce una qualità video eccellente, una maggiore affidabilità e facilità di installazione.

Il cavo è dotato di un connettore HDMI con vite di bloccaggio superiore ad alta ritenzione con slot che si fissa saldamente a un'ampia gamma di porte HDMI femmina con vite superiore. Ciò contribuisce a prevenire disconnessioni accidentali e perdita del segnale.

Scopri le ultime novità HDMI

Il cavo supporta risoluzioni fino a 4K@60Hz (3840x2160p) e larghezze di banda fino a 18Gbps. Supporta anche HDR (High Dynamic Range) per un rapporto di contrasto più elevato e colori vividi.

Con risoluzioni più elevate, velocità maggiori e immagini più nitide, potrai goderti un'esperienza video migliorata. Il cavo è garantito per fornire le migliori prestazioni HDMI disponibili oggi. È il cavo perfetto per creare l'home theater perfetto o per fornire una segnaletica digitale realistica.

Inoltre, il cavo supporta fino a 32 canali audio digitali non compressi per fornire un suono cristallino. Il cavo è anche retrocompatibile con le precedenti specifiche HDMI e funziona con tutti i dispositivi HDMI esistenti.

Proteggi le tue connessioni ed evita la perdita di segnale

I connettori HDMI con blocco a vite superiore sono ideali per applicazioni ad alto traffico o in ambienti in cui le vibrazioni potrebbero causare disconnessioni accidentali e perdita di immagini. Funziona perfettamente con apparecchiature montate a parete e in situazioni in cui le apparecchiature vengono spostate frequentemente.

Basta collegare il cavo e fissare saldamente la vite di bloccaggio superiore alla porta, non sono necessari attrezzi speciali. La vite assicura che il connettore non si allenti nel tempo.

Installazione semplice

Il connettore con bloccaggio a vite superiore è dotato di una fessura integrata che consente di regolare la distanza tra la vite e il connettore HDMI. Il gruppo vite superiore è progettato in modo tale che la vite possa essere rimossa dalla sua fessura, consentendo di utilizzare il cavo anche come un normale cavo HDMI.

La testa della vite zigrinata consente una facile installazione e rimozione del cavo senza attrezzi e garantisce che il cavo sia saldamente collegato alla porta femmina quando viene serrato a mano.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **CAVO CON FERMO A VITE:** cavo HDMI 2.0 ad alta velocità con Ethernet di qualità premium; dotato di un connettore di bloccaggio sicuro con vite rimovibile ad alette zigrinata per evitare lo scollegamento e per l'installazione / rimozione senza utensili
- **CAVO AD ALTE PRESTAZIONI:** questo cavo Ultra HD supporta 18 Gbps; 4K60 Hz, video 3D, HDR per un elevato rapporto di contrasto, formato 21:9, audio multi-stream a 32 canali con frequenza di campionamento di 1536 Hz, ARC, colorimetria BT.2020
- **CAVO FLESSIBILE:** rivestimento in TPE sottile lunga durata (diametro 4,5 mm) per assorbire le sollecitazioni di piegature frequenti e proteggere il nucleo del cavo; il rivestimento in TPE di alta qualità è atossico, privo di alogeno e certificato RoHS
- **APPLICAZIONI:** per uffici/sale riunioni e viaggi, è compatibile con TV, monitor o proiettori dotati di porta HDMI a vite superiore o standard; compatibile con alcuni extender/switch StarTech.com e di altre marche; supporta le versioni HDMI 2.0, 1.4 e precedenti
- **SPECIFICHE:** 1 M | Nero | HDMI 2.0 | Fermo a vite superiore HDMI da maschio a maschio senza blocco | Diametro esterno di 4,5 mm, 34 AWG | Rivestimento: TPE | Schermatura EMI: foglio di alluminio-myler intrecciato | Garanzia a vita StarTech.com

 Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Video Revision	HDMI 2.0
----------------	----------

Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
Connettore B	1 - HDMI (19 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Umidità	0% ~ 85% di umidità relativa

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	34 AWG
Lunghezza del cavo	3.3 ft [1 m]
OD cavo	0.2 in [4.5 mm]
Lunghezza prodotto	3.3 ft [1.0 m]
Larghezza prodotto	5.0 in [12.8 cm]
Altezza prodotto	7.1 in [18.0 cm]
Peso prodotto	1.2 oz [34.0 g]

Informazioni

confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.6 in [14.1 cm]
Larghezza del Pacco	5.0 in [12.7 cm]
Altezza del Pacco	0.7 in [1.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.3 oz [38.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI con fermo a vite superiore
-----------------------------	--

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

