

1m Dunne HDMI-kabel met schroefvergrendeling - 4K 60Hz HDR - High Speed HDMI 2.0 monitorkabel met vergrendelbare schroefaansluiting voor betrouwbare aansluiting - Smalle HDMI-kabel met ethernet - M/M

Productcode: HDMM1MLS



Deze High Speed HDMI™ kabel met een verwijderbare vergrendelingsschroef op een van de mannelijke connectors zorgt voor premium videokwaliteit, verbeterde betrouwbaarheid en een eenvoudige installatie.

De kabel beschikt over een high-retention HDMI top-schroef vergrendelingsconnector met sleuf die stevig bevestigd kan worden op een groot aantal vrouwelijke HDMI poorten met top-schroef. Dit helpt onbedoelde loskoppelingen en signaalverlies te voorkomen.

Geniet van de nieuwste HDMI technologieën

De kabel ondersteunt resoluties tot 4K bij 60 Hz (3840x2160p) en bandbreedtes tot 18 Gbps. Hij ondersteunt ook HDR (High Dynamic Range) voor hogere contrastverhoudingen en levendige kleuren.

Met hogere resoluties, hogere snelheden en scherpere beelden kunt u rekenen op een verbeterde video-ervaring. De kabel biedt gegarandeerd de beste HDMI prestaties die momenteel beschikbaar zijn. Het is de perfecte kabel voor de ultieme thuisbioscoop of voor levensechte digital signage.

Bovendien ondersteunt de kabel tot 32 niet-gecomprimeerde digitale audiokanalen voor een kristalhelder geluid. De kabel is ook neerwaarts compatibel met eerdere HDMI-specificaties en is geschikt voor al uw bestaande HDMI-apparaten.

Beveilig uw verbindingen en voorkom signaalverlies

De HDMI connector met duimschroef is ideaal voor drukke omgevingen waar trillingen de kabel kunnen doen loskoppelen en zo beeldverlies kunnen veroorzaken. Ze zijn ook bij uitstek geschikt voor aan de wand gemonteerde apparatuur of voor applicaties waar apparatuur vaak verplaatst moet worden.

Sluit de kabel gewoon aan en bevestig de duimschroef stevig op de poort, zonder speciaal gereedschap. De schroef zorgt ervoor dat de connector na verloop van tijd niet kan losraken.

Zorgeloze installatie

De duimschroef vergrendelbare connector wordt met een geïntegreerde sleuf geleverd waarmee u de afstand tussen de schroef en de HDMI-connector kunt instellen. De duimschroef vergrendeling is zo ontworpen dat de schroef uit de sleuf verwijderd kan worden, waardoor u de kabel ook als een gewone HDMI-kabel kunt gebruiken.

De gekartelde duimschroefkop zorgt ervoor dat de kabel gemakkelijk, zonder gereedschap geïnstalleerd en verwijderd kan worden en garandeert dat de kabel stevig op de vrouwelijke poort aangesloten is wanneer deze met de hand vastgedraaid wordt.

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **HDMI 2.0 KABEL MET SCHROEFBEVEILIGING:** Premium high-speed HDMI 2.0 kabel met Ethernet; voorzien van borgschroef/duimschroef om losraken door spanning of trilling te voorkomen; schroef met gekartelde kop voor gereedschapsloze installatie
- **HOOGWAARDIGE KABEL:** Deze Ultra HD kabel ondersteunt 18 Gbps bandbreedte; 4K 60Hz UHD (3840x2160), 3D video, HDR voor hoge contrastverhouding, 21:9 aspect ratio, 32-kanaals multi-stream audio met 1536 Hz sampling rate, ARC, BT.2020 colorimetrie
- **FLEXIBELE KABEL:** Duurzame en hoogwaardige TPE-mantel vangt spanning op bij frequent buigen en beschermt zo de kern van deze UHD HDMI kabel (diam 4,5mm); TPE-mantel is niet-toxisch, halogeenvrij en RoHS-gecertificeerd voor ecologische duurzaamheid
- **TOEPASSINGEN:** breed inzetbaar (kantoor/thuis/onderweg), geschikt voor uw tv, monitor of projector met HDMI poort (zowel met schroefgat als standaard HDMI poort); Kabel van hoge kwaliteit voor oa. extenders/switches en andere AV apparaten
- **SPECIFICATIES:** 1 m | zwart | HDMI 2.0 | mannelijke HDMI connector met borgschroef aan de bovenkant naar mannelijke connector zonder borgschroef | 4,5 mm buitendiameter, 34 AWG |

mantel: TPE | EMI-afscherming: Al-Mylar folie, gevlochten | levenslange garantie van StarTech.com

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Video Revision	HDMI 2.0
----------------	----------

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
Connector B	1 - HDMI (19-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Vochtigheid	0%RV ~ 85%RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	34 AWG
Kabellengte	3.3 ft [1 m]
Buitendiameter kabel	0.2 in [4.5 mm]
Lengte product	3.3 ft [1.0 m]
Breedte product	5.0 in [12.8 cm]
Hoogte product	7.1 in [18.0 cm]
Gewicht product	1.2 oz [34.0 g]

Verpakkingsinform

atie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.6 in [14.1 cm]
Package Width	5.0 in [12.7 cm]
Package Height	0.7 in [1.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.3 oz [38.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - HDMI kabel met borgschroef aan de bovenkant
-------------	---

Garantiebepalinge
n

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.