

Cable HDMI de alta velocidad Activo CL2 24AWG de 20m

ID del Producto: HDMM20MA



Este cable HDMI® activo permite conexiones a una distancia de hasta 20 metros entre los dispositivos equipados con HDMI. Cumple con los requisitos de seguridad para categoría CL2, lo cual resulta ideal en instalaciones de cables en pared en entornos domésticos o de oficinas.

Además, el cable incluye circuitos de amplificación integrados que amplifican activamente su señal HDMI sin que se requiera una fuente de alimentación externa. Es la solución perfecta para transmisiones más largas, sin pérdida de señal.

El cable HDMI está homologado para la categoría CL2 de instalaciones en pared, lo cual resulta ideal para las instalaciones relacionadas con equipo audiovisual en entornos residenciales o de oficina. Ahora puede configurar su equipo de cine en casa, videojuegos o audio-vídeo con los cables ocultos de forma segura dentro de las paredes, a fin de situar sus dispositivos como sea necesario en el espacio de su oficina u hogar.

Este cable HDMI de alta calidad es compatible totalmente con las resoluciones de 1080p+ hasta 120Hz de frecuencia de barrido, con colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, este cable Ultra HD es compatible con resoluciones de imagen de hasta 4k x 2k.

El cable HDMM20MA está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com, con fiabilidad garantizada.

Nota: el cable tiene un diseño unidireccional que requiere que sea instalado en la dirección correcta. Consulte las etiquetas de fuente ("source") y pantalla/imagen ("display") en los conectores HDMI, a fin de garantizar que el dispositivo y la fuente HDMI se conecten correctamente.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conecte sus dispositivos audiovisuales de alta definición, como reproductores de medios (Roku®, Apple TV), consolas de videojuegos (Xbox One, PS4), reproductores Blu-Ray Disc™ o reproductores de DVD a través de distancias largas, sin pérdida de señal

Características

- Circuitos integrados de amplificador activo para conexiones a distancias más largas
- Con certificación CL2, para instalaciones en paredes
- Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4k x 2k

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CL2
ID del Conjunto de Chips	Redmere - RM1691

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
---------------------------	-----------------

Conector(es)

Conector A	HDMI (19 pines)
Conector B	HDMI (19 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto



Calibre del Conductor	24 AWG
Longitud del Cable	65.6 ft [20 m]
Cable OD	0.3 in [8.5 mm]
Longitud del Producto	65.6 ft [20 m]
Ancho del Producto	0.8 in [20 mm]
Altura del Producto	0.4 in [9 mm]
Peso del Producto	3.0 lb [1.4 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	13.3 in [33.8 cm]
Ancho de la Caja	12.8 in [32.6 cm]
Altura de la Caja	3.2 in [82 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.8 lb [1.7 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable HDMI® de alta velocidad CL2 activo para instalación en pared de 20 m - HDMI - M/M
---------------------	---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

