

Câble HDMI Actif 20m - Câble HDMI 4K Haut Débit avec Ethernet - Certifié CL2 pour Installation Murale - Vidéo 4K 30Hz - Cordon HDMI 1.4 - Pour Moniteur HDMI, Projecteur, TV, Affichage

N° de produit: HDMM20MA



Le câble HDMI™ Haute Vitesse avec Ethernet est conçu pour offrir des performances vidéo et audio supérieures tout en garantissant une connectivité fiable avec une variété d'appareils HDMI, notamment les téléviseurs HDTV, les récepteurs stéréo, les projecteurs, les consoles de jeux et bien plus encore. Le câble actif présente également une construction de fil plus mince pour plus de flexibilité, ce qui le rend idéal pour les installations en mur.

HDMI Haute Vitesse™

Ce câble HDMI 1.4b prend en charge les résolutions Ultra HD 4K (3840x2160p à 30Hz, ou 4096x2160p à 24Hz), Full HD (1920x1080p jusqu'à 120Hz), et une bande passante de 10,2 Gbps pour une transmission fluide de la vidéo et de l'audio. Il prend également en charge des rapports d'aspect larges, ce qui le rend parfait pour les systèmes de divertissement à domicile et les présentations professionnelles. Avec la prise en charge de la vidéo 3D et de l'audio à 8 canaux (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD), vous pouvez profiter d'une expérience visuelle et sonore totalement immersive.

Qualité de fabrication premium

Construit avec du fil de cuivre 24 AWG, des connecteurs plaqués or et un blindage EMI supérieur utilisant du film Al-Mylar et une tresse en cuivre, ce câble minimise la perte de signal et les interférences. Le circuit amplificateur intégré du câble renforce activement le signal HDMI sans nécessiter d'alimentation externe. Il prend en charge des connexions plus longues que les HDMI classiques.

Note : Ce câble présente une architecture unidirectionnelle qui nécessite que le câble soit installé dans la bonne direction. Veuillez vous assurer que le connecteur HDMI étiqueté "TV" est connecté à l'affichage, afin de garantir que l'appareil et la source HDMI sont correctement connectés.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez vos appareils A/V haute définition, comme des lecteurs multimédias en continu (Roku®, Apple TV), des consoles de jeu (Xbox One, PS4), des lecteurs Blu-Ray Disc™ ou des lecteurs DVD sur de longues distances et sans perte de signal

Spécifications techniques

- CÂBLE HDMI HAUTE VITESSE : 20 m de câble HDMI actif avec Ethernet prend en charge la vidéo 4K Ultra HD (3840x2160p, 24, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1080p 120Hz) | HDMI 1.4b | format large, Audio 8Ch (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), Vidéo 3D
- CIRCUIT ACTIF : L'amplificateur actif alimenté par le bus amplifie les signaux vidéo sur de plus longues distances pour étendre le signal HDMI jusqu'à 20 m (aucune alimentation externe n'est nécessaire), prend en charge des espaces couleur supplémentaires tels que Adobe RGB et YCC601 Color
- CÂBLE DURABLE : idéal pour les installations encastrées dans les murs où le classement CL2 est requis ; gaine flexible en PVC ; feuille d'Al-Mylar avec écran tressé et connecteurs plaqués or avec enveloppe métallique améliorent l'intégrité du signal et bloquent les interférences électromagnétiques (EMI) externes
- APPLICATIONS : Utilisez ce long câble HDMI pour le bureau à domicile, la salle de conférence, le bureau ou la salle de classe ; fonctionne avec votre ordinateur portable/station de travail professionnelle/barre sonore pour des présentations via des moniteurs UHD/4K, des projecteurs/grands écrans HDTV ; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- CARACTÉRISTIQUES : 20 mètres; Noir; HDMI 1.4b; Cordon HDMI mâle/mâle; Gaine : PVC; Blindage : feuille d'Al-Mylar; Classe de résistance au feu CL2; ARC, HDCP 1.4, CEC; Remarque : le câble est unidirectionnel avec des étiquettes Source et Affichage

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	Homologué CL2
ID du chipset	Redmere - RM1691

Performance

Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30 Hz
-----------------------------	-----------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Ce câble HDMI est unidirectionnel avec des connecteurs identifiés pour la source et l'écran. Veillez à ce que le connecteur HDMI étiqueté "Display" soit connecté à l'écran, au téléviseur ou au projecteur.
----------	--

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	24 AWG
Longueur de câble	65.6 ft [20 m]
Dia. ext. du câble	0.3 in [8.5 mm]
Longueur du produit	65.6 ft [20.0 m]
Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [9.0 mm]
Poids du produit	3.4 lb [1.5 kg]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	10.5 in [26.7 cm]
Package Width	10.6 in [26.8 cm]
Package Height	3.0 in [7.7 cm]
Poids brut	3.8 lb [1.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble HDMI® haute vitesse mural CL2 actif 20 m - HDMI - M/M
-----------------------	---

Informations de
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis