

Cavo attivo HDMI ad alta velocità certificato CL2 da parete M/M da 20m

ID prodotto: HDMM20MA



Questo cavo HDMI® attivo offre una distanza di collegamento fino a 20 metri tra dispositivi dotati di HDMI. Soddisfa i requisiti di sicurezza di livello CL2, risultando così ideale per la posa di cavi a parete nelle installazioni domestiche e aziendali.

Il cavo è dotato di una circuiteria con amplificatore integrato che potenzia attivamente il segnale HDMI, senza necessità di un'alimentazione esterna. È la soluzione perfetta per trasmissioni su più lunghe distanze senza perdita di segnale.

Il cavo HDMI è di classe CL2 per installazioni a parete, risultando perfetto per impianti A/V in contesti residenziali o aziendali. È possibile configurare apparecchiature per home theater, giochi o audio-video con i cavi nascosti in tutta sicurezza all'interno delle pareti e collocare i dispositivi secondo necessità, nello spazio di lavoro o privato.

Questo cavo HDMI di alta qualità supporta completamente le risoluzioni 1080p e superiori con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e colori nitidi. Per soddisfare i requisiti dei futuri dispositivi ad alta definizione, come ad esempio le risoluzioni superiori e le frequenze di fotogrammi più elevate, questo cavo Ultra HD supporta risoluzioni fino a 4k x 2k.

HDMM20MA è dotato della garanzia StarTech.com di 2 anni per la massima affidabilità.

Nota: Questo cavo presenta un'architettura unidirezionale che richiede l'installazione del cavo nella direzione corretta. Controllare le etichette "source" e "display" sui connettori HDMI per verificare che il dispositivo e la sorgente HDMI siano collegati correttamente.

Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Permette di collegare i dispositivi A/V ad alta definizione, quali lettori multimediali di streaming (Roku®, Apple TV), console di gioco (Xbox One, PS4), lettori Blu-Ray Disc™ o DVD su lunghe distanze, senza perdita di segnale

## Caratteristiche

- Circuiteria con amplificatore attivo integrato per connessioni su più lunghe distanze
- Livello CL2 per installazioni a parete
- Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco	Classe CL2
ID chipset	Redmere - RM1691

---

### Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

---

### Connettore/i

Connettore A	HDMI (19 pin)
Connettore B	HDMI (19 pin)

---

### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	24 AWG



Lunghezza cavo	65.6 ft [20 m]
OD cavo	0.3 in [8.5 mm]
Lunghezza prodotto	65.6 ft [20 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [20 mm]
Altezza prodotto	0.4 in [9 mm]
Peso prodotto	3.0 lb [1.4 kg]

---

Informazioni  
confezione

Quantità confezione	1
Package Length	13.3 in [33.8 cm]
Package Width	12.8 in [32.6 cm]
Package Height	3.2 in [82 mm]
Peso spedizione (confezione)	3.8 lb [1.7 kg]

---

Contenuto  
della  
confezione

Incluso nella confezione	Cavo HDMI® ad alta velocità a parete CL2 attivo da 20 m - HDMI - M/M
-----------------------------	---

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

