

Cable de 20m HDMI Activo - Cable HDMI de Alta Velocidad con Ethernet 4K - para Instalaciones de Pared CL2 - para Video 4K a 30Hz - Cable HDMI 1.4 - para Monitores y TV HDMI

ID del Producto: HDMM20MA



El cable HDMI™ de alta velocidad con Ethernet está diseñado para ofrecer un rendimiento superior de video y audio al tiempo que garantiza una conectividad confiable con una gran variedad de dispositivos HDMI, como televisores de alta definición, receptores estéreo, proyectores, consolas de videojuegos y mucho más. El cable activo también cuenta con una construcción de alambre más delgado para una mayor flexibilidad, por lo que es ideal para instalaciones en la pared.

#### Alta velocidad HDMI™

Este cable HDMI 1.4b admite resoluciones Ultra HD 4K (3840x2160p a 30 Hz, o 4096x2160p a 24 Hz), Full HD (1920x1080p a un máximo de 120 Hz), y un ancho de banda de 10.2Gbps para una transmisión de video y audio sin fisuras. También es compatible con relaciones de aspecto amplias, lo que la hace perfecta tanto para sistemas de entretenimiento doméstico como para presentaciones profesionales. Gracias a la compatibilidad con video en 3D y audio de 8 canales (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD), podrá disfrutar de una experiencia visual y auditiva totalmente envolvente.

#### Calidad de Construcción Premium

Construido con hilo de cobre de 24 AWG, conectores chapados en oro y un blindaje EMI superior mediante una lámina de Al-Mylar y un trenzado de cobre, este cable minimiza la pérdida de señal y las interferencias. El circuito amplificador integrado del cable potencia activamente la señal HDMI sin necesidad de alimentación externa. Admite conexiones más largas que los HDMI normales.

Nota: Este cable presenta una arquitectura unidireccional que requiere que el cable se instale en la dirección correcta. Por favor, asegúrese de que el conector HDMI etiquetado con "TV" está conectado a la pantalla, con el fin de garantizar que el dispositivo y la fuente HDMI se conectan correctamente.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la Imagen comercial de HDMI (Trade

dress) y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conecte sus dispositivos audiovisuales de alta definición, como reproductores de medios (Roku®, Apple TV), consolas de videojuegos (Xbox One, PS4), reproductores Blu-Ray Disc™ o reproductores de DVD a través de distancias largas, sin pérdida de señal

## Características

- **CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD:** Cable HDMI activo de 20m con Ethernet compatible con video 4K Ultra HD (3840x2160p, 24, 30Hz - 4096x2160p, 24 Hz - 1080p 120 Hz - HDMI 1.4b - Relación de aspecto amplia, Audio de 8 Canales (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD) - 3D
- **CIRCUITO ACTIVO:** El amplificador activo alimentado por bus potencia las señales de video en distancias más largas para extender la señal HDMI hasta 20 m (sin necesidad de fuente de alimentación externa) - Admite espacios de color como Adobe RGB y YCC601
- **CABLE DURABLE:** Ideal para instalaciones con clasificación CL2 - Cubierta de PVC flexible - Lámina de Al-Mylar con blindaje trenzado y conectores chapados en oro con carcasa metálica que mejoran la integridad de la señal y bloquean las interferencias EMI
- **APLICACIONES:** Utilice este cable HDMI largo para la oficinas, salas de conferencias o aulas - Funciona con su laptop/estación de trabajo para presentaciones a través de monitores UHD/4K, proyectores HDTV - Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- **ESPECIFICACIONES:** 20 metros - Negro - HDMI 1.4b - Cable HDMI Macho a Macho - Cubierta: PVC - Blindaje: Al-Mylar Trenzado - Clasificación CL2 - ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC - Nota: El cable es unidireccional con etiquetas de Fuente y Pantalla

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Grado de Inflammabilidad Clasificación CL2

ID del Conjunto de Chips Redmere - RM1691

---

Rendimiento

Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz

---

Conector(es)

Conector A 1 - HDMI (19 pines)

Conector B 1 - HDMI (19 pines)

---

Observaciones / Requisitos

Nota Este cable HDMI es unidireccional con conectores identificados para Fuente y Pantalla. Asegúrese de que el conector HDMI etiquetado con "Pantalla" esté conectado a la pantalla, televisor o proyector.

---

Características Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Recto

Calibre del Conductor 24 AWG

Longitud del Cable 65.6 ft [20 m]

Cable OD 0.3 in [8.5 mm]

Longitud del Producto 65.6 ft [20.0 m]

Ancho del Producto 0.8 in [2.0 cm]

Altura del Producto 0.4 in [9.0 mm]

Peso del Producto 3.4 lb [1.5 kg]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	10.5 in [26.7 cm]
Ancho de la Caja	10.6 in [26.8 cm]
Altura de la Caja	3.0 in [7.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.8 lb [1.7 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI® de alta velocidad CL2 activo para instalación en pared de 20 m - HDMI - M/M
---------------------	---

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.