

20m Actieve HDMI Kabel - 4K High Speed HDMI Kabel met Ethernet - CL2 Rated voor Installatie in Wand - 4K 30Hz Video - HDMI 1.4 Kabel - Voor HDMI Monitor, Projector, TV, Display

Productcode: HDMM20MA



Deze High Speed HDMI™ Kabel met Ethernet is ontworpen om superieure video- en audioprestaties te leveren en tegelijkertijd een betrouwbare verbinding te garanderen met diverse HDMI-apparaten, waaronder HDTV's, stereo-ontvangers, projectors, spelconsoles en meer. De actieve kabel heeft ook een dunnere kabelconstructie voor meer flexibiliteit, waardoor hij ideaal is voor wandinstallaties.

High Speed HDMI™

Deze HDMI 1.4b kabel ondersteunt Ultra HD 4K resoluties (3840x2160p bij 30Hz of 4096x2160p bij 24Hz), Full HD (1920x1080p tot 120Hz) en een bandbreedte van 10,2 Gbps voor vlotte video- en audio transmissie. Bovendien ondersteunt deze kabel ook wide aspect ratio's, waardoor deze ideaal is voor zowel home entertainment systemen als professionele presentaties. Met ondersteuning voor 3D-video en 8-kanaals audio (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD) kunt u genieten van een volledig indrukwekkende kijk- en luisterervaring.

Premium Kwaliteit

Door het gebruik van 24 AWG koperdraad, vergulde connectors en hoogwaardige EMI afscherming met Al-Mylar folie en een koperen vlechtwerk, minimaliseert deze kabel signaalverlies en interferentie. Het ingebouwde actief versterkercircuit van de kabel boost het HDMI-sigitaal zonder gebruik te maken van externe voeding. Deze kabel ondersteunt langere verbindingen dan gewone HDMI.

Opmerking: Deze kabel heeft een unidirectionele architectuur, dit betekent dat de kabel in de juiste richting geïnstalleerd moet worden. Zorg er dus voor dat de HDMI-connector met het label "TV" is aangesloten op het scherm, om er zeker van te zijn dat het apparaat en de HDMI-bron op de juiste manier zijn aangesloten.

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's

zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit uw high-definition A/V-apparaten zoals streaming mediaspelers (Roku®, Apple TV), game consoles (Xbox One, PS4), Blu-Ray Disc™-spelers of dvd-spelers over lange afstanden aan, zonder signaalverlies

Eigenschappen

- **HIGH SPEED HDMI-KABEL:** 20m actieve HDMI-kabel met Ethernet. Ondersteunt 4K Ultra HD-video (3840x2160p, 24, 30 Hz | 4096x2160p, 24 Hz), Full HD (1080p 120 Hz) | HDMI 1.4b | brede beeldratio, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D-video
- **ACTIEF CIRCUIT:** Actieve bus powered amplifier versterkt videosignalen over langere afstanden om HDMI-signalen te verlengen tot 20 meter (externe voeding overbodig). Ondersteunt extra color spaces zoals Adobe RGB en YCC601 Color.
- **DUURZAME KABEL:** Ideaal voor wandinstallaties waar CL2-classificatie vereist is. Flexibele PVC-mantel. Al-Mylar Folie en vergulde connectors met metalen omhulsel verbeteren signaalintegriteit en blokkeren externe Elektromagnetische Interferentie (EMI)
- **TOEPASSINGEN:** HDMI-kabel voor thuishkantoor, vergaderzaal, kantoor of klaslokaal; werkt met uw laptop/professioneel workstation/soundbar voor presentaties via UHD/4K-monitors, projectors/grote HDTV-displays; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- **SPECS:** 20 meter; Kleur: Zwart; HDMI 1.4b; HDMI Kabel Male naar Male; Kabel Mantel: PVC; Afscherming: Al-Mylar Folie; CL2 Brandklasse; ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC; Opmerking: Kabel is unidirectioneel met bron- en display labels

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

	Brandbestendigheid	CL2 goedgekeurd
	Chipsetcode	Redmere - RM1691
Prestaties	Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30 Hz
Connector(en)	Connector A	1 - HDMI (19-polig)
	Connector B	1 - HDMI (19-polig)
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Deze HDMI-kabel is unidirectioneel en heeft herkenbare connectors voor bron en beeldscherm. Zorg ervoor dat de HDMI-connector met het label "Display" op het beeldscherm, tv of projector wordt aangesloten.
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Stijl connector	Recht
	Draaddikte	24 AWG
	Kabellengte	65.6 ft [20 m]
	Buitendiameter kabel	0.3 in [8.5 mm]
	Lengte product	65.6 ft [20.0 m]
	Breedte product	0.8 in [2.0 cm]
	Hoogte product	0.4 in [9.0 mm]
	Gewicht product	3.4 lb [1.5 kg]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	10.5 in [26.7 cm]

Package Width 10.6 in [26.8 cm]

Package Height 3.0 in [7.7 cm]

Verzendgewicht
(verpakt) 3.8 lb [1.7 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 20 m actieve CL2 high-speed HDMI®-kabel voor
installatie in de wand - HDMI - M/M

Garantiebepalinge
n

Warranty 2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.