

Câble HDMI 2.1 8K de 2 m - Câble HDMI ultra haut débit certifié 48Gbps - 8K 60Hz/4K 120Hz HDR10+ eARC - Câble HDMI Ultra HD 8K - Écran/TV/Affichage - Gaine flexible TPE

Nº de produit: HDMM21V2M



Ce câble certifié HDMI 2.1 ultra haut débit de 2 m résiste aux exigences quotidiennes de connexion de vos appareils HDMI. Testé pour résister à une usure intense, ce câble durable est un incontournable pour les applications professionnelles et grand public.

Expérimitez les dernières nouveautés que le HDMI 2.1 a à offrir

Ce câble 8K haute performance prend en charge des résolutions allant jusqu'à 8K à 60Hz (7680x4620p), 5K à 60Hz, 4K à 120Hz et des bandes passantes allant jusqu'à 48Gbps. Il prend également en charge les technologies HDR10+ (High Dynamic Range) et Dolby Vision pour un taux de contraste plus élevé et des couleurs vives.

En outre, l'eARC (Enhanced Audio Return Channel) dispose jusqu'à 32 canaux audio numériques 5.1 et 7.1 non compressés pour prendre en charge DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby® TrueHD, Dolby Atmos® pour un son de haute qualité. Le dernier HDCP 2.3 crypte et sécurise vos contenus vidéo et audio.

Avec des résolutions plus élevées, des vitesses accrues, des images plus nettes et un son cristallin, vous pouvez vous attendre à une expérience vidéo améliorée. Le câble est garanti pour fournir les meilleures performances HDMI 8K disponibles aujourd'hui. C'est le câble parfait pour créer le home cinéma ultime ou pour fournir une signalisation numérique réaliste.

Ce câble fonctionne avec tous les appareils prêts pour le 8K et est également rétrocompatible avec les spécifications HDMI précédentes.

Fournir des connexions supérieures avec la certification Ultra High Speed

Le câble a subi des tests de conformité rigoureux et est certifié par un centre de test agréé HDMI pour

garantir qu'il prend en charge la bande passante élevée promise. Un test EMI est également effectué pour s'assurer que le câble minimise les interférences avec les signaux sans fil.

Caractéristiques principales du câble

- La feuille d'aluminium-mylar avec blindage tressé améliore la protection EMI
- Gaine TPE flexible longue durée et décharge de traction (le TPE est non-toxique & sans halogène pour la durabilité environnementale)
- Les conducteurs isolés réduisent la friction et offrent plus de flexibilité

Caractéristiques principales des connecteurs

- Le blindage de la sous-structure en aluminium moulé sous pression améliore l'intégrité du signal & empêche la dégradation du signal
- Les connecteurs plaqués or sans corrosion assurent une qualité vidéo exceptionnelle & une fiabilité accrue
- Testé pour résister à plus de 10 000 insertions

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **CÂBLE 8K HAUTE PERFORMANCE** : Câble Ultra HDMI 2.1 de 2m - 8K/5K 60Hz, 4K 120Hz (48Gbps) - Dynamic HDR10+ et Dolby Vision pour un contraste élevé et une image vive - eARC, DTS-HD Master Audio/DTS:X/Dolby TrueHD/Atmos pour un son de haute qualité - HDCP 2.3
- **CÂBLE CERTIFIÉ**: La certification HDMI 2.1 ultra haut débit garantit que chaque câble offre des performances 8K complètes - Il est protégé par un blindage en aluminium moulé sous pression afin d'améliorer l'intégrité du signal et d'éviter toute dégradation
- **DURABLE** : Le cordon HDMI UHD a été testé pour résister à plus de 10 000 insertions et plus de 600 cycles de pliage à 120° - Connecteurs plaqués or résistants à la corrosion - Gaine TPE longue durée et décharges de tension - TPE non toxique/sans halogène
- **APPLICATIONS** : Câble HDMI 8K idéal pour les applications de haute résolution; Pour la maison/bureau/salle de classe; Pour connecter un ordinateur/PC, une station de travail ou un Apple

M1/M2/M3 Pro/Max MacBook à une TV/écran; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG

- SPECS : 2m / HDMI 2.1 / Câble HDMI Ultra Haut Débit Certifié 48Gbps / HDMI Mâle vers Mâle / Diamètre extérieur 6 mm, 30AWG / Gaine TPE / Blindage EMI par feuille Al-Mylar tressé / Compatible HDMI 2.0b/2.0a/2.0/1.4 / Soutenu à vie

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passif
Nombre de conducteurs	19
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Vitesse max. de transfert de données	48Gbps
Résolutions numériques max.	8K 60Hz (7680 x 4320)
Spécifications audio	HDMI - 32 Channel Audio
	HDMI - 7.1 Channel Audio
	HDMI - 5.1 Channel Audio

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Humidité	Humidité relative de 0 à 85 %
----------	-------------------------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	30/32 AWG
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Dia. ext. du câble	0.2 in [6 mm]
Longueur du produit	6.6 ft [2.0 m]
Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.1 cm]
Poids du produit	3.8 oz [108.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.6 in [19.3 cm]
Largeur du Colis	7.7 in [19.6 cm]
Hauteur du Paquet	1.0 in [2.6 cm]
Poids brut	4.7 oz [132.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble HDMI ultra haut débit
-----------------------	---------------------------------

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis