

Cable 4m HDMI 2.1 - Cable HDMI Certificado de Ultra Alta Velocidad - 48Gbps - 8K 60Hz/4K 120Hz - HDR10+ - eARC - Ultra HD 8K - Ultra High Speed - Cubierta TPE Flexible

ID del Producto: HDMM21V4M



Este cable HDMI de ultra alta velocidad de 4m, soporta las exigencias diarias de conexión de sus dispositivos HDMI. Probado para soportar un desgaste intenso, este cable duradero es imprescindible tanto para aplicaciones empresariales como de consumo.

Este cable 8K de alto rendimiento admite resoluciones de hasta 8K a 60Hz (7680x4620p), 5K a 60Hz y 4K a 120Hz con anchos de banda de hasta 48Gbps. Es compatible con el Alto Rango Dinámico (HDR10+) y Dolby Vision para obtener una mayor relación de contraste y colores vivos.

Además, el eARC (canal de retorno de audio mejorado) admite hasta 32 canales de audio digital 5.1 y 7.1 sin comprimir para soportar DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby® TrueHD, Dolby Atmos® para un sonido de alta calidad. El último HDCP 2.3 encripta y asegura su contenido de vídeo y audio.

El cable perfecto para crear el cine en casa definitivo o para ofrecer una señalización digital realista.

Este cable es compatible con todos los dispositivos preparados para 8K y es retrocompatible con las especificaciones HDMI anteriores.

El cable ha sido sometido a rigurosas pruebas de conformidad y está certificado por un Centro de Pruebas Autorizado HDMI. Esto garantiza que es compatible con las características de gran ancho de banda que promete. Se realiza una prueba EMI para garantizar que el cable minimiza las interferencias de las señales inalámbricas.

- Blindaje de lámina de aluminio-mylar trenzado que mejora la protección EMI
- Cubierta de TPE flexible y alivios de tensión (TPE no es tóxico & libre de halógenos)
- Los conductores aislados reducen la fricción y proporcionan más flexibilidad

- El blindaje de la subestructura de aluminio fundido a presión mejora la integridad de la señal y evita su degradación
- Los conectores chapados en oro resistentes a la corrosión garantizan una calidad de video de primera & fiabilidad mejorada.
- Probado para soportar más de 10.000 inserciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **CABLE DE ALTO RENDIMIENTO 8K:** Cable HDMI 2.1 Ultra HD de 4 metros - 8K/5K 60Hz, 4K 120Hz (48Gbps) - HDR10+ dinámico y Dolby Vision - eARC, DTS-HD Master Audio/DTS:X/Dolby TrueHD/Atmos para un audio de alta calidad - HDCP 2.3
- **CABLE CERTIFICADO:** La certificación HDMI 2.1 de ultra alta velocidad garantiza que cada cable ofrezca un rendimiento completo en 8K - Posee un blindaje de aluminio fundido para mejorar la integridad de la señal
- **DURABLE:** El cable HDMI UHD está probado para soportar más de 10.000 inserciones y más de 600 ciclos de flexión a 120° - Conectores chapados en oro resistentes a la corrosión - Revestimiento de TPE flexible y alivios de tensión de larga duración
- **APLICACIONES:** Ideal para aplicaciones comerciales, de producción audiovisual y de alta resolución - Para ordenadores portátiles, de sobremesa o estaciones de trabajo para conectar televisores/monitores/proyectores - Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG
- **ESPECIFICACIONES:** 4m - HDMI 2.1 - Cable HDMI Certificado de Ultra Alta Velocidad 48Gbps - HDMI Macho a Macho - 8mm de Diámetro Exterior y 26AWG - Revestimiento TPE - Lámina de Al-Mylar con Blindaje EMI - Funciona con HDMI 2.0b/2.0a/2.0/1.4

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Active or Passive Adapter	Pasivo

Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	48Gbps
Resolución Digital Máxima	8K 60Hz (7680 x 4320)
Especificaciones de Audio	HDMI - 32 Channel Audio
	HDMI - 7.1 Channel Audio
	HDMI - 5.1 Channel Audio

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
Conector B	1 - HDMI (19 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 50°C (32 to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	0 to 50°C (32 to 122°F)
Humedad	0 ~ 85%HR

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	30/32 AWG
Longitud del Cable	13.1 ft [4 m]

Cable OD	0.3 in [8 mm]
Longitud del Producto	13.1 ft [4.0 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.1 cm]
Peso del Producto	11.7 oz [331 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.2 in [23.3 cm]
Ancho de la Caja	9.8 in [25.0 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	12.6 oz [356.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI de Ultra Alta Velocidad
---------------------	--

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

