

Cavo HDMI 2.1 8K da 4m - Cavo HDMI Certificato ad Alta Velocità 48 Gbps - 8K 60Hz/4K 120Hz HDR10+ eARC - Cavo HDMI 8K Ultra HD per Monitor/TV/Display - Rivestimento Flessibile in TPE

ID prodotto: HDMM21V4M



Questo cavo HDMI 2.1 8K Ultra High Speed da 4m è progettato per rispondere alle esigenze quotidiane per il collegamento dei dispositivi HDMI. Testato per resistere all'usura, questo resistente cavo è un accessorio indispensabile sia per gli impieghi sia aziendali che privati.

Questo cavo 8K ad alte prestazioni supporta risoluzioni fino a 8K a 60Hz (7680x4620p), 5K a 60Hz e 4K a 120Hz con larghezze di banda fino a 48Gbps. Supporta l'High Dynamic Range (HDR10+) e il Dolby Vision per un rapporto di contrasto più elevato e colori vividi.

Inoltre la tecnologia eARC (Enhanced Audio Return Channel) supporta fino a 32 canali audio digitali 5.1 e 7.1 non compressi per supportare DTS-HD Master Audio™, Dolby® TrueHD, Dolby Atmos® per un suono di alta qualità. L'ultima versione del protocollo HDCP 2.3 critta e protegge i contenuti video e audio.

Il cavo perfetto per creare l'home theater ideale o per fornire una segnaletica digitale realistica.

Questo cavo è compatibile con tutti i dispositivi predisposti 8K ed è retrocompatibile con le specifiche HDMI precedenti.

Il cavo è stato sottoposto a rigorosi test di conformità ed è certificato da un centro di test autorizzato HDMI. Ciò garantisce il supporto delle funzionalità promesse ad alta larghezza di banda. Un ulteriore test EMI garantisce che il cavo riduca al minimo le interferenze dei segnali wireless.

- Il foglio di alluminio-Mylar con schermatura intrecciata migliora la protezione EMI
- Guaina flessibile in TPE e antistrappo (il TPE è privo di alogeni e non tossico)
- I conduttori isolati riducono l'attrito e consentono una maggiore flessibilità

- La schermatura della sottostruttura in alluminio pressofuso migliora l'integrità del segnale e previene la degradazione del segnale
- I connettori placcati in oro resistenti alla corrosione garantiscono una qualità video premium e una maggiore affidabilità
- Testato per resistere a oltre 10.000 inserimenti

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- CAVO 8K AD ALTE PRESTAZIONI: Cavo HDMI 2.1 Ultra HD da 4m - 8K/5K 60Hz, 4K 120Hz (48Gbps) - HDR10+ Dinamico e Dolby Vision per un contrasto elevato e immagini vivide - eARC, DTS-HD Master Audio/DTS:X/Dolby TrueHD/Atmos per audio di alta qualità - HDCP 2.3
- CAVO CERTIFICATO: La certificazione HDMI 2.1 Ultra High Speed (UHS) garantisce che ogni cavo abbia prestazioni 8K ottimali - Schermatura in alluminio pressofuso per migliorare la qualità del segnale e prevenire i disturbi causati da interferenze EMI
- RESISTENTE: cavo HDMI UHD testato per resistere a oltre 10.000 inserimenti e 600 cicli di piegatura a 120° - Connettori placcati in oro anticorrosione - Serracavo e rivestimento in TPE flessibile, atossico e privo di alogenzi per la sostenibilità ambientale
- APPLICAZIONI: Questo cavetto HDMI 8K è ideale per usi commerciali, per produzione Audio/Video ad alta risoluzione - Per la casa, l'ufficio, l'aula - Consente di collegare computer, laptop, desktop a TV/monitor/proiettori - Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG
- SPECIFICHE: 4 m - HDMI 2.1 M/M - Cavo HDMI Certificato Ultra High Speed 48 Gbps - Diametro Esterno 8 mm, 26AWG - Guaina in TPE - Foglio di Alluminio-Mylar intrecciato per la schermatura EMI - Compatibile con HDMI 2.0b/2.0a/2.0/1.4 - Supportato a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passivo

Numero di conduttori	19
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	48 Gbps
Risoluzioni digitali massime	8K a 60 Hz (7680x4320)
Specifiche audio	HDMI - 32 Channel Audio
	HDMI - 7.1 Channel Audio
	HDMI - 5.1 Channel Audio

Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
Connettore B	1 - HDMI (19 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 50°C (32 to 122°F)
Temperatura di conservazione	0 to 50°C (32 to 122°F)
Umidità	0 ~ 85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	30/32 AWG
Lunghezza del cavo	13.1 ft [4 m]
OD cavo	0.3 in [8 mm]
Lunghezza prodotto	13.1 ft [4.0 m]

Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
Peso prodotto	11.7 oz [331 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.2 in [23.3 cm]
Larghezza del Pacco	9.8 in [25.0 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	12.6 oz [356.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI ad altissima velocità
-----------------------------	-------------------------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

