

4m HDMI 2.1 Kabel 8K, Gecertificeerde Ultra High Speed HDMI Kabel 48Gbps, 8K 60Hz/4K 120Hz HDR10+ eARC, Ultra HD 8K HDMI Kabel, Monitor/TV/Scherm, Flexibele TPE Mantel

Productcode: HDMM21V4M



Deze 4 m Ultra High-Speed HDMI-kabel is bestand tegen het dagelijks veelvuldig aansluiten van uw HDMI-apparaten. Deze duurzame kabel is getest om zware slijtage te kunnen weerstaan en is een must-have voor zowel zakelijke als consumententoepassingen.

Deze hoogwaardige 8K-kabel ondersteunt resoluties tot 8K bij 60Hz (7680x4620p), 5K bij 60Hz, en 4K bij 120Hz bij bandbreedtes tot 48Gbps. Deze kabel ondersteunt High Dynamic Range (HDR10+) en Dolby Vision voor hogere contrast ratio en levendige kleuren.

Bovendien ondersteunt eARC (Enhanced Audio Return Channel) tot 32 uncompressed 5.1 en 7.1 digitale audiokanalen ter ondersteuning van DTS-HD Master Audio®, DTS:X®, Dolby® TrueHD, Dolby Atmos® voor geluid van hoge kwaliteit. Het nieuwste HDCP 2.3 codeert en beveiligt uw video- en audio-inhoud.

De perfecte kabel voor het bouwen van de ultieme hometheater of voor levensechte digitale signage.

Deze kabel is compatibel met alle apparaten die klaar zijn voor 8K en is backwards compatibel met eerdere HDMI-specificaties.

De kabel heeft strenge conformiteitstests ondergaan en is gecertificeerd door een HDMI Authorized Test Center. Dit garandeert dat de kabel de beloofde hoge bandbreedte zal ondersteunen. Er is een EMI-test uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de kabel interferentie van draadloze signalen tot een minimum beperkt.

- Aluminium-mylar folie met gevlochten afscherming verbetert EMI-bescherming
- Flexibele TPE-mantel en trekcontlasting (TPE is niet-toxisch & halogeenvrij)

- Geïsoleerde geleiders verminderen wrijving en zorgen voor meer flexibiliteit
- Gegoten aluminium afscherming substructuur verbetert signaalintegriteit en voorkomt signaaldegradatie
- Corrosiebestendige vergulde connectoren zorgen voor premium videokwaliteit & verbeterde betrouwbaarheid
- Getest om meer dan 10.000 invoegingen te kunnen weerstaan

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **HIGH PERFORMANCE 8K KABEL:** 4m Ultra HD HDMI 2.1 kabel - 8K/5K 60Hz, 4K 120Hz (48Gbps) - Dynamische HDR10+ en Dolby Vision voor hoog contrast en levendig beeld - eARC, DTS-HD Master Audio/DTS:X/Dolby TrueHD/Atmos voor audio van hoge kwaliteit - HDCP 2.3
- **GECERTIFICEERDE KABEL:** Ultra High Speed HDMI 2.1 certificatie garandeert de volledige 8K-prestaties - Gegoten aluminium afscherming verbetert de signaalintegriteit en voorkomt signaaldegradatie als gevolg van EMI-interferentie
- **DUURZAAM:** UHD HDMI-kabel is getest om meer dan 10.000 inserties en meer dan 600 buigcycli bij 120° te kunnen weerstaan - Corrosiebestendige vergulde connectoren - Langdurige flexibele TPE-mantel en trekontlasting - TPE is niet giftig en halogeenvrij
- **TOEPASSINGEN:** 8K HDMI-kabel is ideaal voor commerciële, AV- en andere hoge resolutie toepassingen - Voor thuis, kantoor, klaslokaal - Sluit uw computer, laptop, desktop of workstations aan op TV/monitor/display/projector - Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG
- **SPECS:** 4m - HDMI 2.1 - Gecertificeerde Ultra High Speed HDMI Kabel 48Gbps - HDMI Male naar Male - 8mm Buitendiameter - 26AWG - TPE Mantel - Al-Mylar Folie met gevlochten EMI Afscherming - Werkt met HDMI 2.0b/2.0a/2.0/1.4

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Active or Passive	Passief

Adapter	
Aantal geleiders	19
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	48 Gbps
Maximale digitale resoluties	8K 60Hz (7680 x 4320)
Audiospecificaties	HDMI - 32 Channel Audio HDMI - 7.1 Channel Audio HDMI - 5.1 Channel Audio

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
Connector B	1 - HDMI (19-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 50°C (32 to 122°F)
Opslagtemperatuur	0 to 50°C (32 to 122°F)
Vochtigheid	0 ~ 85% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	30/32 AWG
Kabellengte	13.1 ft [4 m]
Buitendiameter kabel	0.3 in [8 mm]
Lengte product	13.1 ft [4.0 m]

Breedte product	0.8 in [2.0 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.1 cm]
Gewicht product	11.7 oz [331 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.2 in [23.3 cm]
Breedte Verpakking	9.8 in [25.0 cm]
Hoogte Verpakking	1.3 in [3.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	12.6 oz [356.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Ultra high-speed HDMI kabel
-------------	---------------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.