

Cable de 50cm HDMI 2.1 8K - Cable HDMI Certificado de Ultra Alta Velocidad - 48Gbps - 8K 60Hz - 4K 120Hz - HDR10+ - eARC - Cable HDMI Ultra HD 8K - Cubrimiento de TPE

ID del Producto: HDMM21V50CM



Este cable certificado HDMI 2.1 de ultra alta velocidad de 50 centímetros soporta las exigencias diarias de conexión de sus dispositivos HDMI. Probado para soportar el desgaste más intenso, este cable duradero es imprescindible para las aplicaciones empresariales y de consumo.

Experimente lo último que ofrece HDMI 2.1

Este cable 8K de alto rendimiento admite resoluciones de hasta 8K a 60Hz (7680x4620p), 5K a 60Hz, 4K a 120Hz y anchos de banda de hasta 48Gbps. También es compatible con HDR10+ (Alto Rango Dinámico) y Dolby Vision para una mayor relación de contraste y colores vivos.

Además, el eARC (canal de retorno de audio mejorado) tiene hasta 32 canales de audio digital sin comprimir 5.1 y 7.1 para soportar DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby® TrueHD, Dolby Atmos® para un sonido de alta calidad. La última versión HDCP 2.3 encripta y asegura su contenido de vídeo y audio.

Con resoluciones más altas, mayores velocidades, imágenes más nítidas y un audio cristalino, puede esperar una experiencia de vídeo mejorada. El cable está garantizado para proporcionar el mejor rendimiento HDMI 8K disponible en la actualidad. Es el cable perfecto para crear el cine en casa definitivo o para ofrecer una señalización digital realista.

Este cable funciona con todos los dispositivos preparados para 8K y también es compatible con las especificaciones HDMI anteriores.

Proporcionar conexiones superiores con la certificación de ultra alta velocidad

El cable ha sido sometido a rigurosas pruebas de conformidad y está certificado por un Centro de Pruebas Autorizado HDMI para garantizar que soporta las características de alto ancho de banda que

promete. También se realiza una prueba EMI para garantizar que el cable minimiza las interferencias con las señales inalámbricas.

Características principales del cable

- Lámina de aluminio-mylar con apantallamiento trenzado que mejora la protección EMI
- Cubierta de TPE flexible de larga duración & alivio de tensión (el TPE no es tóxico & libre de halógenos para la sostenibilidad ambiental)
- Los conductores aislados reducen la fricción y proporcionan más flexibilidad.

Características principales del conector

- El blindaje de la subestructura de aluminio fundido a presión mejora la integridad de la señal & evita la degradación de la señal
- Los conectores chapados en oro y libres de corrosión garantizan una calidad de vídeo superior & una mayor fiabilidad
- Probado para soportar más de 10.000 inserciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- CABLE DE ALTO RENDIMIENTO 8K: HDMI 2.1 Ultra HD - 8K/5K 60Hz, 4K 120Hz (48Gbps) - HDR10+ dinámico y Dolby Vision para un alto contraste y una imagen viva - eARC, DTS-HD Master Audio/DTS:X/Dolby TrueHD/Atmos para un audio de alta calidad - HDCP 2.3
- CABLE CERTIFICADO: La certificación HDMI 2.1 de ultra alta velocidad garantiza que cada cable ofrezca un rendimiento completo en 8K - Posee un blindaje de aluminio fundido para mejorar la integridad de la señal
- DURABLE: El cable HDMI UHD está probado para soportar más de 10.000 inserciones y más de 600 ciclos de flexión a 120° - Conectores chapados en oro resistentes a la corrosión - Revestimiento de TPE flexible y alivios de tensión de larga duración
- APLICACIONES: Ideal para aplicaciones comerciales, de producción audiovisual y de alta resolución - Para ordenadores portátiles, de sobremesa o estaciones de trabajo para conectar

televisores/monitores/proyectores - Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG

- **ESPECIFICACIONES:** 50cm - HDMI 2.1 - Cable HDMI Certificado de Ultra Alta Velocidad de 48Gbps - HDMI Macho a Macho - 8mm de Diámetro Exterior y 26AWG - Revestimiento TPE - Lámina de Al-Mylar con Blindaje EMI - Funciona con HDMI 2.0b/2.0a/2.0/1.4

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Active or Passive Adapter	Pasivo
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	48Gbps
Resolución Digital Máxima	8K 60Hz (7680 x 4320)
Especificaciones de Audio	HDMI - 32 Channel Audio
	HDMI - 7.1 Channel Audio
	HDMI - 5.1 Channel Audio

Conecotor(es)

Conecotor A	1 - HDMI (19 pines)
Conecotor B	1 - HDMI (19 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 50°C (32 to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	0 to 50°C (32 to 122°F)

Humedad 0 ~ 85%HR

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	30/32 AWG
Longitud del Cable	1.6 ft [0.5 m]
Cable OD	0.2 in [6 mm]
Longitud del Producto	19.7 in [50.0 cm]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.1 cm]
Peso del Producto	10.2 oz [288.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.9 in [17.5 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.9 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [1.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.7 oz [48.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI de Ultra Alta Velocidad
---------------------	--

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.