

Câble HDMI 2.1 8k de 50cm - Cordon HDMI Certifié Haut Débit - Câble HDMI 4k 120Hz/8k 60Hz HDR10+ eARC - Cordon HDMI Ultra HD 8K - Moniteur/TV/Écran - Gaine TPE

N° de produit: HDMM21V50CM



Ce câble HDMI ultra haut débit de 50 cm, résiste aux exigences quotidiennes de la connexion de vos appareils HDMI. Testé pour résister à une usure intense, ce câble durable est un must-have pour les applications professionnelles et grand public.

Ce câble 8K haute performance prend en charge des résolutions allant jusqu'à 8K à 60Hz (7680x4320p), 5K à 60Hz et 4K à 120Hz à des bandes passantes allant jusqu'à 48Gbps. Il prend en charge la gamme dynamique élevée (HDR10+) et Dolby Vision pour un taux de contraste plus élevé et des couleurs vives.

En outre, l'eARC (Enhanced Audio Return Channel) prend en charge jusqu'à 32 canaux audio numériques 5.1 et 7.1 non compressés pour supporter DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Atmos pour un son de haute qualité. Le dernier HDCP 2.3 crypte et sécurise votre contenu vidéo et audio.

Le câble parfait pour créer un home cinéma ultime ou pour fournir une signalisation numérique réaliste.

Ce câble est compatible avec tous les appareils prêts pour le 8K et est rétrocompatible avec les spécifications HDMI antérieures.

Le câble a subi des tests de conformité rigoureux et est certifié par un centre de test agréé HDMI. Cela garantit qu'il prend en charge les fonctionnalités activées par la bande passante élevée qu'il promet. Un test EMI est effectué pour s'assurer que le câble minimise les interférences provenant des signaux sans fil.

- La feuille d'aluminium-mylar avec blindage tressé améliore la protection EMI

- Gaine flexible en TPE et serre-fils (le TPE est non toxique sans halogène)
- Les conducteurs isolés réduisent la friction et offrent plus de flexibilité
- Le blindage de la sous-structure en aluminium moulé sous pression améliore l'intégrité du signal et empêche sa dégradation.
- Les connecteurs plaqués or résistants à la corrosion assurent une qualité vidéo premium & une fiabilité accrue.
- Testé pour résister à plus de 10 000 insertions.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **CABLE 8K HAUTE PERFORMANCE** : Câble Ultra HDMI 2.1 de 50cm - 8K/5K60Hz, 4K120Hz (48Gbps) - Dynamic HDR10+ et Dolby Vision pour un contraste élevé et une image vive - eARC, DTS-HD Master Audio/DTS:X/Dolby TrueHD/Atmos pour un son de haute qualité - HDCP 2.3
- **CÂBLE CERTIFIÉ**: La certification HDMI 2.1 ultra haut débit garantit que chaque câble offre des performances 8K complètes - Il est protégé par un blindage en aluminium moulé sous pression afin d'améliorer l'intégrité du signal et d'éviter toute dégradation
- **DURABLE** : Le cordon HDMI UHD a été testé pour résister à plus de 10 000 insertions et plus de 600 cycles de pliage à 120° - Connecteurs plaqués or résistants à la corrosion - Gaine TPE longue durée et décharges de tension - TPE non toxique/sans halogène
- **APPLICATIONS** : Le câble HDMI 8K est idéal pour les applications commerciales et de production audiovisuelle - Pour la maison/bureau - Fonctionne avec un PC portable/PC de bureau/station de travail pour connecter un affichage, Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG
- **SPECS** : 50 cm - HDMI 2.1 - Câble HDMI ultra haut débit certifié 48Gbps - HDMI M/M - Diamètre extérieur 8 mm et 26AWG - Gaine TPE - Blindage EMI par feuille Al-Mylar et tresse - Fonctionne avec HDMI 2.0b/2.0a/2.0/1.4

Matériel

Politique de garantie Lifetime

	Active or Passive Adapter	Passif
	Nombre de conducteurs	19
	Placage du connecteur	Or
	Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	48Gbps
	Résolutions numériques max.	8K 60Hz (7680 x 4320)
	Spécifications audio	HDMI - 32 Channel Audio
		HDMI - 7.1 Channel Audio
		HDMI - 5.1 Channel Audio
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
	Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0 to 50°C (32 to 122°F)
	Température de stockage	0 to 50°C (32 to 122°F)
	Humidité	0 ~ 85% HR
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Calibre du fil	30/32 AWG

Longueur de câble	1.6 ft [0.5 m]
Dia. ext. du câble	0.2 in [6 mm]
Longueur du produit	19.7 in [50.0 cm]
Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.1 cm]
Poids du produit	10.2 oz [288.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.9 in [17.5 cm]
Largeur du Colis	7.8 in [19.9 cm]
Hauteur du Paquet	0.7 in [1.9 cm]
Poids brut	1.7 oz [48.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble HDMI ultra haut débit
-----------------------	---------------------------------

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis