

Cavo HDMI 2.1 8K da 50cm - Cavo HDMI Certificato ad Alta Velocità 48 Gbps - 8K 60Hz/4K 120Hz HDR10+ eARC - Cavo HDMI 8K Ultra HD per Monitor/TV/Display - Rivestimento Flessibile in TPE

ID prodotto: HDMM21V50CM



Questo cavo certificato HDMI ad altissima velocità (UHS) da 50cm è progettato per rispondere alle esigenze quotidiane per il collegamento dei dispositivi HDMI. Testato per resistere all'usura, è un accessorio indispensabile per gli impieghi sia aziendali che privati.

Questo cavo 8K ad alte prestazioni supporta risoluzioni fino a 8K a 60 Hz (7680x4620p), 5K a 60 Hz, 4K a 120 Hz, con larghezze di banda fino a 48 Gbps ed è compatibile con le tecnologie HDR10+ (High Dynamic Range) e Dolby Vision, che assicurano colori vividi e un rapporto di contrasto più elevato.

Inoltre, la tecnologia eARC (Enhanced Audio Return Channel) offre fino a 32 canali audio digitali 5.1 e 7.1 non compressi per supportare DTS-HD Master Audio™, DTS®, Dolby® TrueHD, Dolby Atmos® per un suono di alta qualità. La più recente tecnologia HDCP 2.3 crittografa e protegge i contenuti video e audio.

Il cavo perfetto per creare l'home theater di ultima generazione o per fornire un digital signage realistico.

Questo cavo è compatibile con tutti i dispositivi "8K Ready" ed è retrocompatibile con le precedenti specifiche HDMI.

Il cavo è stato sottoposto a rigorosi test di conformità e ha ottenuto la certificazione da un centro test autorizzato HDMI, che accerta il supporto delle funzionalità ad elevata larghezza di banda dichiarate. Un ulteriore test EMI garantisce che il cavo è in grado di ridurre al minimo le interferenze dei segnali wireless.

- Foglio in alluminio-mylar con schermatura a treccia per migliorare la protezione EMI
- Guaina in TPE flessibile con rilievi di trazione (il TPE è atossico e privo di alogenri)

- I conduttori isolati riducono l'attrito e garantiscono una maggiore flessibilità
- La schermatura della sottostruttura in alluminio pressofuso migliora l'integrità del segnale e ne previene la degradazione
- I connettori placcati in oro resistono alla corrosione e garantiscono qualità video eccellenti e una maggiore affidabilità
- Testato per resistere a oltre 10.000 inserimenti

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- CAVO 8K AD ALTE PRESTAZIONI: Cavo HDMI 2.1 UHD da 50cm - 8K/5K 60Hz, 4K 120Hz (48 Gbps) - Dynamic HDR10+ e Dolby Vision per un elevato contrasto e immagini vivide - eARC, DTS-HD Master Audio/DTS:X/Dolby TrueHD/Atmos per audio di alta qualità - HDCP 2.3
- CAVO CERTIFICATO: La certificazione HDMI 2.1 Ultra High Speed (UHS) garantisce che ogni cavo abbia prestazioni 8K ottimali - Schermatura in alluminio pressofuso per migliorare la qualità del segnale e prevenire i disturbi causati da interferenze EMI
- RESISTENTE: cavo HDMI UHD testato per resistere a oltre 10.000 inserimenti e 600 cicli di piegatura a 120° - Connettori placcati in oro anticorrosione - Serracavo e rivestimento in TPE flessibile, atossico e privo di alogenzi per la sostenibilità ambientale
- APPLICAZIONI: Questo cavetto HDMI 8K è ideale per usi commerciali, per produzione Audio/Video ad alta risoluzione - Per la casa, l'ufficio, l'aula - Consente di collegare computer, laptop, desktop a TV/monitor/proiettori - Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG
- SPECIFICHE: 50cm - HDMI 2.1 M/M - Cavo Certificato HDMI Ultra High Speed 48 Gbps - Diametro esterno 8mm, 26AWG - Guaina in TPE - Foglio di Alluminio-Mylar intrecciato per la schermatura EMI - Compatibile con HDMI 2.0b/2.0a/2.0/1.4

Hardware

[Norme di garanzia](#) [Lifetime](#)

Active or Passive Adapter	Passivo
Numero di conduttori	19
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	48 Gbps
Risoluzioni digitali massime	8K a 60 Hz (7680x4320)
Specifiche audio	HDMI - 32 Channel Audio
	HDMI - 7.1 Channel Audio
	HDMI - 5.1 Channel Audio

Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
Connettore B	1 - HDMI (19 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 50°C (32 to 122°F)
Temperatura di conservazione	0 to 50°C (32 to 122°F)
Umidità	0 ~ 85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	30/32 AWG
Lunghezza del cavo	1.6 ft [0.5 m]
OD cavo	0.2 in [6 mm]

Lunghezza prodotto	19.7 in [50.0 cm]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
Peso prodotto	10.2 oz [288.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.9 in [17.5 cm]
Larghezza del Pacco	7.8 in [19.9 cm]
Altezza del Pacco	0.7 in [1.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.7 oz [48.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI ad Altissima Velocità
-----------------------------	-------------------------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

