

## Cable HDMI de alta velocidad 7,6m - 2x HDMI Macho - Negro

ID del Producto: HDMM25



El cable HDMI™ de alta velocidad con Ethernet está diseñado para ofrecer un rendimiento superior de vídeo y audio, al tiempo que garantiza una conectividad fiable con una gran variedad de dispositivos HDMI, como televisores de alta definición, receptores estéreo, proyectores, consolas de videojuegos y mucho más.

### Alta Velocidad HDMI™

Este cable HDMI 1.4b admite resoluciones Ultra HD 4K (3840x2160p a 30 Hz, o 4096x2160p a 24 Hz), Full HD (1920x1080p a un máximo de 120 Hz), y un ancho de banda de 10,2 Gbps para una transmisión de vídeo y audio sin fisuras. También es compatible con relaciones de aspecto amplias, lo que la hace perfecta tanto para sistemas de entretenimiento doméstico como para presentaciones profesionales. Gracias a la compatibilidad con vídeo en 3D y audio de 8 canales (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD), podrá disfrutar de una experiencia visual y auditiva totalmente envolvente.

### Calidad de Construcción Premium

Construido con hilo de cobre de 24 AWG, conectores chapados en oro y un blindaje EMI superior mediante una lámina de Al-Mylar y un trenzado de cobre, este cable minimiza la pérdida de señal y las interferencias. Esto garantiza una transmisión de audio y vídeo nítida y de alta calidad con una fiabilidad excepcional.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- De utilidad para conectar dispositivos de audio y video de alta definición como reproductores de Blu-ray Disc™, televisores de alta definición, reproductores de DVD, DVRs, consolas de juegos, proyectores, etc.

## Características

- 2x Conectores HDMI® Macho
- Conectores HDMI recubiertos en oro
- Construcción de alta calidad
- Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

---

### Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
---------------------------	-----------------

---

### Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
Conector B	1 - HDMI (19 pines)

---

### Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto

Calibre del Conductor	24 AWG
Longitud del Cable	25.0 ft [7.6 m]
Cable OD	0.4 in [10 mm]
Longitud del Producto	25.0 ft [7.6 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.1 cm]
Peso del Producto	1.8 lb [0.8 kg]

---

Información de la  
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	13.0 in [33.0 cm]
Ancho de la Caja	10.0 in [25.5 cm]
Altura de la Caja	1.8 in [4.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.8 lb [0.8 kg]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI® de Alta Velocidad 7,6 m - HDMI - M/M
---------------------	--

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.