

2m HDMI Kabel - 4K High Speed HDMI Kabel met Ethernet - UHD 4K 30Hz Video -
HDMI 1.4 Kabel - Ultra HD HDMI Schermen, Projectors, TVs & Displays - Zwarte HDMI
Kabel - M/M

Productcode: HDMM2M



Deze High Speed HDMI™ Kabel met Ethernet is ontworpen om superieure video- en audioprestaties te leveren en tegelijkertijd een betrouwbare verbinding te garanderen met diverse HDMI-apparaten, waaronder HDTV's, stereo-ontvangers, projectors, spelconsoles en meer.

High Speed HDMI™

Deze HDMI 1.4b kabel ondersteunt Ultra HD 4K resoluties (3840x2160p bij 30Hz of 4096x2160p bij 24Hz), Full HD (1920x1080p tot 120Hz) en een bandbreedte van 10,2 Gbps voor vlotte video- en audio transmissie. Bovendien ondersteunt deze kabel ook wide aspect ratio's, waardoor deze ideaal is voor zowel home entertainment systemen als professionele presentaties. Met ondersteuning voor 3D-video en 8-kanaals audio (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD) kunt u genieten van een volledig indrukwekkende kijk- en luisterervaring.

Premium Kwaliteit

Door het gebruik van 30 AWG koperdraad, vergulde connectors en hoogwaardige EMI afscherming met Al-Mylar folie en een koperen vlechtwerk, minimaliseert deze kabel signaalverlies en interferentie. Dit zorgt voor een heldere, high-quality audio- en videotransmissie met een uitzonderlijke betrouwbaarheid.

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor het aansluiten van high-definition audiovisuele apparatuur zoals BluRay™-spelers, HDTV's, dvd-spelers, digitale videorecorders, spelcomputers, projectoren etc.

Eigenschappen

- **HIGH SPEED HDMI-kabel:** 2m HDMI 1.4b-kabel met Ethernet. Ondersteunt 4K-video (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10,2 Gbps bandbreedte, brede beeldratio, 8Ch-audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D-video
- **DUURZAAM:** 2m Volledig gegoten Ultra HD 4K High Speed HDMI-kabel met duurzame PVC-mantel voor hoge sterkte en betrouwbaarheid. Flexibele PVC trekantlasting voorkomt rafelen/beschadiging door herhaaldelijk buigen of ruw gebruik.
- **HOOGWAARDIGE CONSTRUCTIE:** HDMI 1.4-kabel bestaat uit 30AWG-draad met vergulde connectoren, superieure EMI-afscherming met Al-Mylar-folie & koperen vlechtwerk verbeteren de signaalintegriteit en betrouwbaarheid voor een hogere kwaliteit video & audio.
- **TOEPASSINGEN:** 4K HDMI-kabel voor thuishokantoren, vergaderzalen, kantoren of klaslokalen. Werkt met uw laptop, professioneel werkstation & soundbar voor presentaties via UHD/4K-monitor, projector of grote display. Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- **SPECIFICATIES:** 2m | Zwart | HDMI 1.4b | Male naar Male HDMI | 30 AWG | Vergulde Connectors | PVC Mantel | EMI: Al-Mylar folie (65% Dekking) | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Kleur | Ondersteunt HDMI 1.4 en eerder | Levenslange garantie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connector(en)

	Connector A	1 - HDMI (19-polig)
	Connector B	1 - HDMI (19-polig)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Stijl connector	Recht
	Draaddikte	28 AWG
	Kabellengte	6.6 ft [2 m]
	Lengte product	6.6 ft [2 m]
	Breedte product	0.8 in [2.1 cm]
	Hoogte product	0.4 in [1.1 cm]
	Gewicht product	5.6 oz [158.9 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.4 in [16.2 cm]
	Package Width	7.8 in [19.9 cm]
	Package Height	1.0 in [2.5 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	5.4 oz [152.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 2m High Speed HDMI® Kabel - HDMI - M/M
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.