

2 m Höghastighets-HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI till HDMI M/M

Produkt ID: HDMM2M



HDMM2M höghastighets HDMI®-kabel (2 m) har 2 guldpläterade HDMI-kontakter (hane) och hållbar högkvalitativ konstruktion för att tillhandahålla pålitlig HDMI till HDMI-anslutning mellan enheter som Blu-Ray Disc™-spelare, HDTV-apparater, DVD-spelare, stereomottagare, projektorer med mera.

Denna HDMI-kabel av hög kvalitet har fullt stöd för 1080p+-upplösningar med upp till 120 Hz uppdateringsfrekvens med verkliga färger. För att möta kraven hos framtida HD-enheter som förbättrad upplösning och högre bildfrekvenser stöder denna Ultra HD-kabel upplösningar på upp till 4k x 2k.

Den 2 meter långa HDMM2M HDMI-kabeln täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Om StarTech.coms HDMI till HDMI-kablar:

StarTech.coms digitala höghastighets-HDMI-video- och ljudkablar är framtagna av experter och tillverkade i material av högsta kvalitet för att säkerställa högkvalitativ, HD-prestanda.

HDMI-standarden kombinerar video med hög bandbredd och digitalt flerkanalsljud i en enda kabel för en kristallklar bildupplösning.

Obs! Detta är en ersättningsprodukt för StarTech.coms 1,8 m långa höghastighets-HDMI®-kabel - HDMI- M/M (HDMIMM6).

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut HD ljud-/videoenheter som Blu-Ray Disc™-spelare, HDTV-apparater, DVD-spelare, digitala

videospelare (DVR), spelkonsoler, projektorer, etc.

Funktioner

- 2x HDMI®-hankontakter
- Guldpläterade HDMI-kontakter
- Konstruktion av hög kvalitet
- Stöder Ultra HD-upplösningar upp till 4k x 2k
- SPECS: 6.6 foot (2 meters) | Black | HDMI 1.4b | HDMI Cord Male to Male | 30 AWG | Gold-plated connectors | PVC Jacket | Shield: Al-Mylar foil w/ 65% Braid | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | Supports HDMI 1.4 and earlier| Lifetime Warranty

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Maximal digital upplösning	4K x 2K @ 30 Hz
----------------------------	-----------------

Kontakt(er)

Connector A	HDMI (19-stifts)
Connector B	HDMI (19-stifts)

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	6.6 ft [2 m]
Produktlängd	6.6 ft [2 m]

Produktbredd	0.8 in [20.8 mm]
Produkt höjd	0.4 in [10.8 mm]
Produktvikt	5.6 oz [158.9 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.4 in [10 mm]
Fraktvikt (förpackning)	6.0 oz [169.1 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	2 m Höghastighets HDMI®-kabel - HDMI - M/M
-----------------	--

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

