

Câble HDMI 2m - Câble HDMI 4K Haut Débit avec Ethernet - Cordon HDMI UHD 4K 30Hz - Bande Passante 10.2 Gbps - Câble Vidéo / Affichage HDMI 1.4 M/M 28AWG - HDCP 1.4 - Noir

N° de produit: HDMM2MHS



Le câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet HDMM2MHS d'une longueur de 2 mètres prend en charge les capacités avancées de High-Definition Multimedia Interface, notamment l'interconnectivité des données Ethernet avec les appareils compatibles dotés de la technologie HDMI.

Il est complètement rétrocompatible avec les appareils HDMI plus anciens. Il est équipé de connecteurs HDMI plaqués or (mâles), ce qui permet une connexion numérique de qualité supérieure pour transmettre un contenu vidéo haute définition et audio multivoie entre des appareils comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des DVR, des récepteurs stéréo et plus encore.

Ce câble HDMI de qualité supérieure prend totalement en charge les résolutions 1080p+ à des fréquences de rafraîchissement atteignant 120 Hz tout en offrant des couleurs naturelles. Pour répondre aux besoins des futurs appareils à haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus élevées, ce câble Ultra HD prend en charge des résolutions d'affichage jusqu'à 4K x 2K.

Tous les câbles HDMI haute vitesse StarTech.com sont conçus avec savoir-faire et fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure en vue d'un rendement haute définition fiable.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Le câble HDMI unique à connexion rapide remplace plusieurs câbles audio et vidéo, réduisant l'enchevêtrement de câbles et les efforts nécessaires
- Permet de connecter des appareils audio-vidéo de haute définition comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des téléviseurs HDTV, des DVR, etc.
- Permet de connecter des appareils compatibles HDMI comme des lecteurs DVD, des consoles de jeu, etc.
- Permet à plusieurs appareils de partager une connexion Internet (récepteurs satellite, lecteurs DVD, récepteurs A/V, téléviseurs haute définition, consoles de jeux et plus encore)

## Spécifications techniques

- **CÂBLE HDMI HAUTE VITESSE** : Câble HDMI de 2m avec Ethernet prend en charge les formats 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), bande passante de 10,2 Gbps, format large, audio 8Ch (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), vidéo 3D
- **DURABLE** : Câble HDMI 4K haut débit entièrement moulé avec gaine en PVC pour une fiabilité élevées ; la décharge de traction en PVC empêche l'effilochage ou les dommages dus à des flexions répétitives ; idéal pour les environnements commerciaux
- **FABRICATION DE QUALITÉ** : Ce câble HDMI a un fil de 28AWG avec des connecteurs plaqués or, et un blindage EMI supérieur avec une feuille d'Al-Mylar et une tresse de cuivre améliore l'intégrité du signal, fournissant une vidéo/audio de meilleure qualité
- **APPLICATIONS** : Utilisation dans les salles de conférence/bureaux/classe, fonctionne avec votre PC portable/station de travail/barre de son pour des présentations via des écrans UHD/4K, un projecteur ou un grand écran ; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- **CARACTÉRISTIQUES** : 2m | Noir | HDMI 1.4b | Cordon HDMI M/M | 28 AWG | Connecteurs plaqués or | Gaine PVC | Blindage : Feuille d'Al-Mylar avec tresse à 85 % | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | Couleur YCC601 | Compatible avec HDMI 1.4, versions antérieures

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	19
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride

---

Performance

Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30 Hz
-----------------------------	-----------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humidité	Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Dia. ext. du câble	0.3 in [7.3 mm]
Longueur du produit	6.6 ft [2.0 m]
Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.0 cm]
Poids du produit	5.6 oz [158.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.2 in [15.7 cm]
Package Width	5.9 in [15.1 cm]

Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Poids brut	6.1 oz [172.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet 2 m - HDMI - M/M
-----------------------	--

---

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis