

Cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet da 2m - HDMI Ultra HD 4k x 2k - M/M

Product ID: HDMM2MHS



Il cavo HDMI® ad alta velocità da 2 metri con Ethernet HDMM2MHS supporta le funzionalità avanzate dell'interfaccia multimediale ad alta definizione, compresa l'inter-connettività con dati Ethernet, con i prodotti compatibili HDMI ed è completamente compatibile all'indietro con i dispositivi HDMI meno recenti.

Il cavo comprende connettori HDMI (maschio) placcati in oro che assicurano una connessione digitale di alta qualità in grado di trasmettere segnali video ad alta definizione e audio multicanale tra dispositivi come lettori Blu-Ray Disc™, HDTV, lettori DVD, DVR, ricevitori stereo e molti altri.

Questo cavo HDMI di alta qualità supporta appieno le risoluzioni 1080p e superiori con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e colori nitidi. Per soddisfare i requisiti dei futuri dispositivi ad alta definizione, come ad esempio le risoluzioni superiori e le frequenze di fotogrammi maggiori, questo cavo Ultra HD supporta risoluzioni fino a 4k x 2k.

Tutti i cavi HDMI ad alta velocità di StarTech.com sono accuratamente progettati e realizzati con materiali della più alta qualità per garantire sempre prestazioni con elevata definizione e sono dotati di garanzia a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Connessione rapida di un singolo cavo HDMI®, per sostituire cavi audio e video differenti e separati ed eliminare problemi e disordine
- Per la connessione di dispositivi A/V ad alta definizione come lettori Blu-Ray Disc™, HDTV, DVR e così via
- Per la connessione di dispositivi HDMI, come lettori DVD, console di gioco e così via
- Permette la condivisione di una connessione Internet tra più dispositivi (dove possibile, il dispositivo deve supportare HDMI®)

ad alta velocità con Ethernet)

Features

- Predisposto per 3D ed Ethernet (per dispositivi supportati)
- Connettori placcati in oro HDMI®
- Struttura di elevata qualità
- Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k

Hardware	Warranty	Lifetime
	Numero di conduttori	19
	Placcatura connettori	Gold
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni	Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
Connettore/i	Connettore A	HDMI (19 pin)
	Connettore B	HDMI (19 pin)
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Umidità	5%-90% umidità relativa (senza condensa)
Caratteristiche fisiche	Colore	Black
	Stile connettori	Straight
	Diametro filo	28 AWG
	Lunghezza cavo	6.6 ft [2 m]
	OD cavo	0.3 in [7.3 mm]
	Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
	Larghezza prodotto	0.8 in [20.2 mm]
	Altezza prodotto	0.4 in [10.3 mm]
	Peso prodotto	5.6 oz [158.000 g]
Informazioni confezione	Quantità confezione	1
	Package Length	7.9 in [2.0 cm]

Package Width	8.7 in [2.2 cm]
Package Height	0.0 in [0.100 mm]
Peso spedizione (confezione)	5.9 oz [166.000 g]

Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Cavo HDMI® ad alta velocità 2 m con Ethernet
-------------------------------	--------------------------	--

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

