

Cable HDMI de alta velocidad 2m - 2x HDMI Macho Ultra HD 4k x 2k - Acodado en Ángulo a la Izquierda Negro

ID del Producto: HDMM2ML



El cable HDMI® de alta velocidad HDMM2ML (2 m) incluye un conector macho HDMI en un extremo y un conector en ángulo izquierdo en el otro extremo, lo cual ofrece una conexión fiable entre los dispositivos con HDMI disponible, incluso cuando hay espacio limitado alrededor del puerto HDMI del dispositivo. El conector HDMI en ángulo izquierdo permite que el eje del cable encaje perfectamente en el puerto HDMI del dispositivo, de manera que minimice el espacio requerido cerca del punto de conexión, lo cual facilita la instalación en espacios estrechos y reduce la tirantez en la conexión.

Este cable HDMI de alta calidad soporta totalmente las resoluciones de 1080 p+ hasta 120 Hz de frecuencia de barrido, con colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, nuestro cable Ultra HD puede soportar resoluciones de imagen de hasta 4 k x 2 k.

El cable HDMI de 2 metros en ángulo HDMM2ML está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Acerca de los cables HDMI a HDMI de StarTech.com:

Los cables HDMI de vídeo y audio digital de StarTech.com han sido diseñados por expertos y fabricados con solo materiales de alta calidad, a fin de garantizar su alta calidad y su rendimiento de alta definición. El cable HDMI estándar combina vídeo de banda ancha y audio digital multicanal, así como una resolución de imagen de claridad impecable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conexión de dispositivos audiovisuales de alta definición, como reproductores Blu-Ray Disc™, televisores HDTV, reproductores de DVD, grabadoras DVR, consolas de juegos, proyectores, etc., en espacios de instalación estrechos.

## Características

- 1 conector macho HDMI®
- 1 conector macho HDMI en ángulo izquierdo
- Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k
- Conectores HDMI moldeados y chapados en oro
- Construcción de alta calidad

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

---

### Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
---------------------------	-----------------

---

### Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
Conector B	1 - HDMI (19 pines)

---

### Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Peso del Producto	4.6 oz [130.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	1.1 in [28.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.8 oz [135.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI® de alta velocidad de 2 m en ángulo izquierdo - HDMI - M/M
---------------------	---

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.