

2 m linkshoekige High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M

Productcode: HDMM2ML



De HDMM2ML High Speed HDMI®-kabel (2 m) heeft een mannelijke HDMI-connector aan het ene uiteinde en een linkshoekige connector aan het andere, zodat HDMI-voorbereide apparaten betrouwbaar kunnen worden aangesloten zelfs als er rondom de HDMI-poort van een apparaat weinig ruimte is. Dankzij de linkshoekige HDMI-connector ligt de kabel strak tegen de HDMI-poort van een apparaat waardoor de vereiste ruimte bij het aansluitpunt tot een minimum wordt beperkt, de kabel in nauwe ruimtes gemakkelijker kan worden aangesloten en de belasting op de aansluiting wordt beperkt.

Deze hoogwaardige HDMI-kabel ondersteunt alle 1080 p+ resoluties met een vernieuwingsfrequentie tot 120 Hz, met een levensechte kleur. Deze Ultra HD-kabel ondersteunt resoluties tot 4k x 2k en is dus al voorbereid op de toekomstige eisen van high-definition apparaten zoals hogere resoluties en een hogere framesnelheid.

De HDMM2ML 2 meter lange, hoekige HDMI-kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Over StarTech.com HDMI-naar-HDMI-kabels:

StarTech.com High Speed HDMI digitale video- en audiokabels zijn door experts ontworpen en zijn uitsluitend vervaardigd van materialen van topkwaliteit voor hoogwaardige high-definition prestaties. De HDMI-standaard combineert video met hoge bandbreedte en meerkanaals digitale audio in één kabel en biedt een kristalheldere beeldresolutie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor het aansluiten van high-definition A/V-apparaten zoals Blu-Ray Disc™-spelers, hdtv's, dvd-spelers, dvr's, gameconsoles, projectors etc., op plaatsen met weinig ruimte

Eigenschappen

- 1x HDMI® mannelijke connector
- 1 linkshoekige HDMI mannelijke connector
- Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k
- Vergulde, aangegoten HDMI-connectors
- Hoogwaardige constructie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connector(en)

Connector A	HDMI (19-polig)
Connector B	HDMI (19-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Lengte product	6.6 ft [2.0 m]



Breedte product	0.0 in [0.0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 mm]
Gewicht product	4.6 oz [130.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	1.1 in [28.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.8 oz [135.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2 m linkshoekige High Speed HDMI®-kabel - HDMI - M/M
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

