

Cable de 2m HDMI de alta velocidad Premium de alta calidad con conectores con agarre
- 4K 60Hz - Cable para Televisor 4K

ID del Producto: HDMM2MLP



Este cable HDMI® de 2 metros, ha sido sometido a las pruebas correspondientes del programa de certificación de cables HDMI Premium. Esto garantiza que está fabricado para ofrecer las funcionalidades técnicas más recientes que estipulan las especificaciones sobre HDMI, incluidas las resoluciones mejoradas, así como la protección contra interferencias electromagnéticas (EMI).

El cable incluye conectores HDMI con alto nivel de conectividad que encajan firmemente dentro de cada puerto. Esto evita desconexiones accidentales y pérdidas de la señal.

Cada cable tiene una etiqueta "Premium HDMI Cable Authentication" (de autenticidad de calidad Premium), lo cual le ofrece la garantía de que va a adquirir un cable de alta calidad y rendimiento fiable.

Este cable es compatible con resoluciones de hasta 4K a 60Hz (3840x2160p) y anchos de banda de 18Gbps. También es compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece relaciones de contraste más altas y colores más vivaces.

Con resoluciones más altas, mayores velocidades e imágenes más nítidas, usted tiene asegurada una experiencia de video de mucha mejor calidad. El cable ofrece la más alta calidad HDMI disponible actualmente. Resulta perfecto al crear configuraciones de cine en casa o señalización digital vívida.

Además, el cable también es compatible con hasta 32 canales de audio digital no comprimido que ofrecen un sonido impecable. El cable también es retrocompatible con las especificaciones HDMI y funcionará con todos sus dispositivos HDMI existentes.

Los conectores HDMI con alto nivel de conectividad resultan ideales para aplicaciones en entornos de mucho tráfico o en donde las vibraciones puedan causar desconexiones accidentales o pérdidas de la señal. Funciona muy bien con equipos de montaje en pared y en casos en que se cambia de lugar el equipo frecuentemente.

Enchufe los conectores dentro de los puertos HDMI para que automáticamente encajen dentro del puerto, sin que se requieran tornillos especiales ni accesorios. Las muescas crean presión de contacto dentro del puerto y evitan que los conectores se suelten con el tiempo.

El cable se ha sometido a rigurosas pruebas en un centro de pruebas HDMI autorizado para garantizar su compatibilidad con las funciones de alto ancho de banda correspondientes a su nivel de calidad. También ha sido sometido a pruebas sobre EMI (interferencias electromagnéticas), a fin de garantizar su funcionamiento sin interferencias en el caso de señales inalámbricas.

El cable HDMM2MLP está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte pantallas y dispositivos 4K/Ultra HD

Características

- **CABLE DE ALTO RENDIMIENTO:** 2m - HDMI 2.0 delgado de alta velocidad con Ethernet - 4K 60 Hz (3840x2160p) - 18Gbps - HDR10 - Relación de aspecto ultra ancho - Audio multi-stream de 32 canales con muestreo de 1536Hz (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)
- **CABLE HDMI 2.0 CON CONECTORES DE AGARRE:** Este cable HDMI de alta velocidad con Ethernet cuenta con conectores macho de agarre chapados en oro que se sujetan firmemente dentro de un puerto HDMI estándar, evitando la desconexión por tensión o vibración
- **CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD:** El cable de 34AWG con conectores chapados en oro, y el blindaje EMI superior con trenzado de lámina de Al-Mylar mejoran la integridad y fiabilidad de la señal, proporcionando una mayor calidad de vídeo y audio
- **APLICACIONES:** Para oficinas/salas de juntas/aulas - Conecte su ordenador/fuente HDMI a su televisor/monitor/proyector - Ideal en entornos que exigen vibraciones frecuentes - Samsung/Dell/HP/Acer/LG - Retrocompatible con HDMI 1.4 y anteriores
- **ESPECIFICACIONES:** 2 metros - Negro - Cable Premium de Alta Velocidad con Ethernet - CL2 Clasificado contra Fuego - HDMI con Agarre (M/M) - D.E: 4,5 mm - 34AWG - Cubierta: PVC - Blindaje EMI Lámina de Al-Mylar - Trenzado

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	CL2

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
---------------------------	----------------------------------

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
Conector B	1 - HDMI (19 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	34 AWG
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.1 cm]
Peso del Producto	2.5 oz [72.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	10.3 in [26.2 cm]
Ancho de la Caja	7.1 in [18.0 cm]

Altura de la Caja 1.6 in [4.0 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 5.3 oz [150.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - cable hdmi

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.