

Cable HDMI 2.0 Delgado de Alta Velocidad con Ethernet 4K 60Hz de 2m - HDR10 -  
Conectores con Agarre

ID del Producto: HDMM2MLP



El cable HDMI® delgado de alta velocidad con Ethernet cuenta con conectores HDMI de alta retención que se sujetan firmemente dentro de cada puerto. Esto ayuda a evitar desconexiones accidentales y pérdidas de señal.

El cable admite resoluciones de hasta 4K@60Hz (3840x2160p) y anchos de banda de hasta 18Gbps. También es compatible con HDR (alto rango dinámico) para una mayor relación de contraste y colores más vivos.

Con resoluciones más altas, mayores velocidades e imágenes más nítidas, puede esperar una experiencia de vídeo mejorada. El cable está garantizado para proporcionar las mejores capacidades HDMI disponibles en la actualidad. Es el cable perfecto para crear el cine en casa definitivo o para proporcionar una señalización digital realista.

Además, el cable también admite hasta 32 canales de audio digital sin comprimir para ofrecer un sonido cristalino. El cable también es compatible con las especificaciones HDMI anteriores y funcionará con todos sus dispositivos HDMI existentes.

Los conectores HDMI de agarre son ideales para aplicaciones con mucho tráfico o en entornos en los que las vibraciones podrían provocar desconexiones accidentales y pérdidas de imagen. Funciona a la perfección con equipos montados en la pared y en situaciones en las que los equipos se mueven con frecuencia.

Coloque los conectores en el interior de los puertos HDMI y los conectores se engancharán automáticamente en el interior del puerto, no se necesitan tornillos ni accesorios especiales. Los agarres crearán una presión de contacto en el interior del puerto y garantizarán que los conectores no se aflojen con el tiempo.

Se ha realizado una prueba EMI para garantizar que el cable minimiza las interferencias con las

señales inalámbricas.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conecte pantallas y dispositivos 4K/Ultra HD

## Características

- **CABLE DE ALTO RENDIMIENTO:** 2m - HDMI 2.0 delgado de alta velocidad con Ethernet - 4K 60 Hz (3840x2160p) - 18Gbps - HDR10 - Relación de aspecto ultra ancho - Audio multi-stream de 32 canales con muestreo de 1536Hz (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)
- **CABLE HDMI 2.0 CON CONECTORES DE AGARRE:** Este cable HDMI de alta velocidad con Ethernet cuenta con conectores macho de agarre chapados en oro que se sujetan firmemente dentro de un puerto HDMI estándar, evitando la desconexión por tensión o vibración
- **CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD:** El cable de 34AWG con conectores chapados en oro, y el blindaje EMI superior con trenzado de lámina de Al-Mylar mejoran la integridad y fiabilidad de la señal, proporcionando una mayor calidad de vídeo y audio
- **APLICACIONES:** Para oficinas/salas de juntas/aulas - Conecte su ordenador/fuente HDMI a su televisor/monitor/proyector - Ideal en entornos que exigen vibraciones frecuentes - Samsung/Dell/HP/Acer/LG - Retrocompatible con HDMI 1.4 y anteriores
- **ESPECIFICACIONES:** 2 metros - Negro - Cable Premium de Alta Velocidad con Ethernet - CL2 Clasificado contra Fuego - HDMI con Agarre (M/M) - D.E: 4,5 mm - 34AWG - Cubierta: PVC - Blindaje EMI Lámina de Al-Mylar - Trenzado

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Oro

Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	CL2

---

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
---------------------------	----------------------------------

---

Conecotor(es)

Conecotor A	1 - HDMI (19 pines)
Conecotor B	1 - HDMI (19 pines)

---

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conecotor	Recto
Calibre del Conductor	34 AWG
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.1 cm]
Peso del Producto	2.5 oz [72.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	10.3 in [26.2 cm]
Ancho de la Caja	7.1 in [18.0 cm]
Altura de la Caja	1.6 in [4.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.3 oz [150.0 g]

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja      1 - cable hdmi

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

