

Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Connettori a Presa da 2m - 4K 60Hz

ID prodotto: HDMM2MLP



Questo cavo HDMI® da 2 metri è stato testato in conformità con il Premium HDMI Cable Certification Program, che attesta la presenza di caratteristiche tecniche all'avanguardia conformi alle più recenti specifiche HDMI, ad esempio una risoluzione ottimizzata e opzioni di protezione dalle interferenze EMI.

È dotato di connettori HDMI ad alte prestazioni che si agganciano saldamente all'interno di ogni porta, evitando la perdita di segnale o le disconnessioni accidentali.

Ogni cavo è provvisto di un'etichetta di autenticazione "Premium HDMI Cable", grazie alla quale si ha la certezza di acquistare un cavo premium, di alta qualità e con prestazioni garantite.

Il cavo supporta una risoluzione fino a 4K a 60 Hz (3840x2160p), una larghezza di banda fino a 18 Gbps, ed è compatibile con la tecnologia HDR (High Dynamic Range), che assicura colori vividi e un rapporto di contrasto più elevato.

Immagini più nitide, una velocità maggiore e una risoluzione più elevata concorrono a migliorare l'esperienza di fruizione dei video. Questo cavo, che garantisce le migliori funzionalità HDMI oggi disponibili, è perfetto per realizzare sistemi di segnaletica digitale realistici o un eccellente impianto di home theater.

Supporta fino a 32 canali audio digitali non compressi, per un audio estremamente nitido. Oltre ad essere retrocompatibile con le specifiche HDMI meno recenti, può essere utilizzato con tutti i dispositivi HDMI attualmente in commercio.

I connettori HDMI ad aggancio sono perfetti da utilizzare negli ambienti molto frequentati o interessati da vibrazioni, che potrebbero causare una perdita di immagini o una disconnessione accidentale. Ottimo da utilizzare con le apparecchiature installate a parete o che vengono spostate molto spesso, il cavo

non richiede accessori o viti speciali: i connettori si agganciano automaticamente all'interno delle porte HDMI non appena vengono inseriti. La pressione del contatto creata dal meccanismo di aggancio

all'interno della porta fa sì che i connettori non si allentino col passare del tempo.

Il cavo è stato sottoposto a rigorosi test di conformità e ha ottenuto la certificazione di un centro di test autorizzato HDMI, che accerta il supporto delle funzionalità ad elevata larghezza di banda. Un ulteriore test EMI garantisce che il cavo è in grado di ridurre al minimo l'interferenza con i segnali wireless.

Il prodotto HDMM2MLP è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Consente di collegare display e dispositivi 4K/Ultra HD

### Caratteristiche

- **HDMI 2.0 CABLE WITH GRIPPING CONNECTORS:** This 6.6ft (2m) Premium Certified High Speed HDMI cable with Ethernet features gold plated gripping male connectors that fasten firmly inside a standard HDMI port to prevent disconnection due to tension or vibration
- **HIGH PERFORMANCE CABLE:** This Ultra HD 4K HDMI cable supports 18Gbps bandwidth; 4K 60Hz (3840x2160), 3D video, HDR10 for high contrast ratio, supports ultra-wide displays, 32 Ch multi-stream audio with 1536Hz sampling rate, ARC, BT.2020 colorimetry
- **CERTIFIED HIGH QUALITY CABLE:** Long lasting & heavy duty PVC jacket absorbs stress of frequent bends protecting the core of the UHD HDMI cord; Premium High Speed certification ensures that each cable meets the HDMI 2.0 standards
- **APPLICATIONS:** For office, boardrooms & classrooms; Connect your laptop, computer, or HDMI source to your TV, display, monitor or projector; Ideal in environments that demand frequent movement/vibrations; Compatible w/ HDMI 2.0, 1.4 and earlier versions
- **SPECS:** 6.6 feet (2 meters) | Black | Premium High Speed Cable with Ethernet | HDMI Gripping Male to Gripping Male (M/M) | 4.5 mm (0.18") OD, 28AWG| Jacket: PVC | EMI Shield: Al-Mylar Foil, Braid | StarTech.com Lifetime Warranty

---

#### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni		
Risoluzioni digitali massime		3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Connettore/i		
Connettore A		HDMI (19 pin)
Connettore B		HDMI (19 pin)
Caratteristiche fisiche		
Colore		Nero
Stile connettori		Dritto
Diametro filo		34 AWG
Lunghezza cavo		6.6 ft [2 m]
Lunghezza prodotto		6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto		0.0 in [0.0 mm]
Altezza prodotto		0.0 in [0.0 mm]
Peso prodotto		2.5 oz [72.0 g]
Informazioni confezione		
Package Length		10.3 in [26.1 cm]
Package Width		7.0 in [17.8 cm]
Package Height		1.4 in [35.0 mm]
Peso spedizione (confezione)		5.2 oz [148.0 g]
Contenuto della confezione		
Incluso nella confezione		Cavo HDMI

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.