

Premium High Speed HDMI kabel met klemmende connectors - 4K 60Hz - 2 m

Productcode: HDMM2MLP



Deze 2 meter HDMI®-kabel is getest volgens het Premium HDMI Cable Certification Program. Daardoor biedt deze kabel gegarandeerd de nieuwste technische functies die de meest recente HDMI-specificaties bieden, inclusief verbeterde resoluties en bescherming tegen EMI-interferentie.

De kabel is voorzien van HDMI-connectors met hoge retentie die zich stevig in elke poort vastklemmen. Dit voorkomt onbedoeld loskoppelen en signaalverlies.

Elke kabel is voorzien van het Premium HDMI Cable Authentication label, zodat u erop kunt vertrouwen dat u een hoogwaardige premiumkabel met gegarandeerde prestaties koopt.

De kabel ondersteunt resoluties tot 4K bij 60 Hz (3840x2160p) en bandbreedtes tot 18 Gbps. Deze kabel ondersteunt ook HDR (High Dynamic Range) voor hogere contrastverhoudingen en levendige kleuren.

Met hogere resoluties, hogere snelheden en scherpere beelden kunt u rekenen op een verbeterde video-ervaring. De kabel biedt gegarandeerd de beste HDMI-functies die momenteel beschikbaar zijn. Het is de perfecte kabel voor de ultieme thuisbioscoop of voor levensechte digital signage.

Bovendien ondersteunt de kabel tot 32 niet-gecomprimeerde digitale audiokanalen voor een kristalhelder geluid. De kabel is ook neerwaarts compatibel met eerdere HDMI-specificaties en is geschikt voor al uw bestaande HDMI-apparaten.

De klemmende HDMI-connectors zijn ideaal voor veel gebruikte applicaties of in omgevingen waar trillingen loskoppelen en beeldverlies zouden kunnen veroorzaken. Ze zijn bij uitstek geschikt voor aan de wand gemonteerde apparatuur en in situaties waarbij apparatuur vaak worden verplaatst.

Steek de connectors in de HDMI-poorten en de connectors zullen automatisch worden gefixeerd binnen in de poort, zonder dat speciale schroeven of accessoires vereist zijn. De klemmen zorgen voor contactdruk in de poort en garanderen zo dat de connectors in de loop der tijd niet losraken.

De kabel heeft strenge compliance-tests ondergaan en is gecertificeerd door een HDMI-erkend testcentrum om te zorgen dat deze kabel de beloofde, op hoge bandbreedtes ingeschakelde functies ondersteunt. Ook is een EMI-test uitgevoerd om minimale interferentie met draadloze signalen te garanderen.

De HDMM2MLP wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit 4K/Ultra HD-schermen en -apparaten aan

Eigenschappen

- HIGH PERFORMANCE CABLE: 6.6 ft (2 m) Premium Certified HDMI 2.0 with Ethernet, 4K 60Hz (3840x2160p), 18Gbps bandwidth, HDR10 for high contrast ratio, Ultra wide aspect ratio, 32 Ch. multi-stream audio w/1536Hz sampling (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos) -
- HDMI 2.0 CABLE WITH GRIPPING CONNECTORS: This Premium Certified High Speed HDMI cable with Ethernet features gold plated gripping male connectors that fasten firmly inside a standard HDMI port to prevent disconnection due to tension or vibration -
- CERTIFIED HIGH QUALITY CABLE: Long lasting & heavy duty PVC jacket absorbs stress of frequent bends protecting the core of the UHD HDMI cord; Premium High Speed certification ensures that each cable meets the HDMI 2.0 standards -
- APPLICATIONS: For office/boardrooms/classrooms; Connect your laptop/computer/HDMI source to your TV/display/monitor/projector; Ideal in environments that demand frequent movement/vibration; Samsung/Dell/HP/Acer/LG; Supports HDMI 1.4 and earlier -
- SPECS: 6.6 feet (2 meters) | Black | Premium High Speed Cable with Ethernet | HDMI Gripping Male to Gripping Male (M/M) | 7.3 mm (0.29") OD, 34AWG| Jacket: PVC | EMI Shield: Al-Mylar Foil, Braid

Hardware

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Garantiebeleid | Lifetime |
| Connectormateriaal | Goud |
| Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Kabelafscherming | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk |

Prestaties

| | | |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | Maximale digitale resoluties | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz |
| <hr/> | | |
| Connector(en) | Connector A | HDMI (19-polig) |
| | Connector B | HDMI (19-polig) |
| <hr/> | | |
| Fysieke eigenschappen | Kleur | Zwart |
| | Stijl connector | Recht |
| | Draaddikte | 34 AWG |
| | Kabellengte | 6.6 ft [2 m] |
| | Lengte product | 6.6 ft [2.0 m] |
| | Breedte product | 0.8 in [20.0 mm] |
| | Hoogte product | 0.4 in [11.0 mm] |
| | Gewicht product | 2.5 oz [72.0 g] |
| <hr/> | | |
| Verpakkingsinformatie | Package Length | 10.3 in [26.1 cm] |
| | Package Width | 7.0 in [17.8 cm] |
| | Package Height | 1.4 in [35.0 mm] |
| | Verzendgewicht (verpakt) | 5.2 oz [148.0 g] |
| <hr/> | | |
| Wat wordt er meegeleverd | Meegeleverd | HDMI Kabel |
| <hr/> | | |

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

