

## Premium Höghastighets HDMI-kabel med gripkontakter - 4K 60 Hz - 2 m

Produkt ID: HDMM2MLP



Denna HDMI®-kabel på 2 meter har testats i enlighet med Premium HDMI Cable Certification Program. Detta garanterar att den kan ge de nyaste tekniska egenskaperna som de senaste HDMI-specifikationerna erbjuder, inklusive förbättrade upplösningar och skydd mot EMI-interferens.

Kabeln har 'high retention' HDMI gripkontakter som fäster inne i varje port. Detta skyddar mot ofrivilliga frånkopplingar och signalförlust.

Varje kabel är märkt med premium HDMI-kabel-autentiseringen så att du kan vara säker på att du köper en premiumkabel av hög kvalitet med garanterad prestanda.

Kabeln stöder upplösningar på upp till 4K@60 Hz (3840x2160p) och bandbredd på upp till 18 Gbps. Den stöder dessutom HDR (High Dynamic Range) för högre kontrastförhållande och levande färger.

Med högre upplösningar, ökade hastigheter och skarpere bilder kan du räkna med en bättre videoupplevelse. Kabeln är garanterad att ge de allra bästa HDMI-egenskaperna som finns idag. Det är den perfekta kabeln för att skapa den ultimata hemmabion eller för att skapa en levande digital skylt.

Dessutom stöder kabeln upp till 32 okomprimerade digitala audiokanaler för att ge kristallklart ljud. Kabeln är även bakåtkompatibel med tidigare HDMI-specifikationer och fungerar med alla dina befintliga HDMI-enheter.

HDMI-gripkontakterna är idealiska för applikationer med hög trafik eller i miljöer där vibrationer kan orsaka oavsiktlig frånkoppling eller bildförlust. Perfekt för väggmonterad utrustning och där utrustningen ofta behöver flyttas.

När kontakterna sticks in i HDMI-portarna griper kontakterna genast tag i porternas insida utan några särskilda skruvar eller andra tillbehör. Gripdonen fäster med tryck inuti porten och ser till att kontakten inte lossnar med tiden.

Kabeln har genomgått stränga tester för produktöverensstämmelse och är certifierad av ett auktoriserat HDMI-testcenter för att garantera att den stöder de höga bandbreddsfunktioner som den lovar. Ett EMI-test utförs också för att se till att kabeln minimerar interferens med trådlösa signaler.

HDMM2MLP täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Anslut 4K/Ultra HD-skärmar och -enheter

### Funktioner

- **HDMI 2.0 CABLE WITH GRIPPING CONNECTORS:** This 6.6ft (2m) Premium Certified High Speed HDMI cable with Ethernet features gold plated gripping male connectors that fasten firmly inside a standard HDMI port to prevent disconnection due to tension or vibration
- **HIGH PERFORMANCE CABLE:** This Ultra HD 4K HDMI cable supports 18Gbps bandwidth; 4K 60Hz (3840x2160), 3D video, HDR10 for high contrast ratio, supports ultra-wide displays, 32 Ch multi-stream audio with 1536Hz sampling rate, ARC, BT.2020 colorimetry
- **CERTIFIED HIGH QUALITY CABLE:** Long lasting & heavy duty PVC jacket absorbs stress of frequent bends protecting the core of the UHD HDMI cord; Premium High Speed certification ensures that each cable meets the HDMI 2.0 standards
- **APPLICATIONS:** For office, boardrooms & classrooms; Connect your laptop, computer, or HDMI source to your TV, display, monitor or projector; Ideal in environments that demand frequent movement/vibrations; Compatible w/ HDMI 2.0, 1.4 and earlier versions
- **SPECS:** 6.6 feet (2 meters) | Black | Premium High Speed Cable with Ethernet | HDMI Gripping Male to Gripping Male (M/M) | 4.5 mm (0.18") OD, 28AWG | Jacket: PVC | EMI Shield: Al-Mylar Foil, Braid | StarTech.com Lifetime Warranty

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

---

#### Prestanda



	Maximal digital upplösning	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
<hr/>		
Kontakt(er)		
	Connector A	HDMI (19-stifts)
	Connector B	HDMI (19-stifts)
<hr/>		
Utseende		
	Färg	Svart
	Kontakttyp	Rak
	Tråddimension	34 AWG
	Kabellängd	6.6 ft [2 m]
	Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]
	Produktbredd	0.0 in [0.0 mm]
	Produkthöjd	0.0 in [0.0 mm]
	Produktvikt	2.5 oz [72.0 g]
<hr/>		
Förpackning		
	Package Length	10.3 in [26.1 cm]
	Package Width	7.0 in [17.8 cm]
	Package Height	1.4 in [35.0 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	5.2 oz [148.0 g]
<hr/>		
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	hdmi-kabel
<hr/>		

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

