

Cavo HDMI sottile da 2 m con vite di bloccaggio - 4K 60Hz HDR - Cavo per monitor
HDMI 2.0 ad alta velocità con connettore a vite di fissaggio per una connessione sicura
- Cavo HDMI sottile con Ethernet - M/M

ID prodotto: HDMM2MLS



Questo cavo HDMI® da 2 metri con vite di bloccaggio rimovibile su uno dei connettori maschi garantisce una qualità video superiore, una maggiore affidabilità e facilità di installazione.

Il cavo presenta un connettore HDMI con fermo a vite superiore ad alta ritenzione dotato di uno slot che si fissa saldamente a un'ampia gamma di porte HDMI femmina a vite superiore, evitando la perdita di segnale o le disconnessioni accidentali.

Tutte le funzioni più recenti offerte dalla tecnologia HDMI

Il cavo supporta una risoluzione fino a 4K a 60 Hz (3840x2160p), una larghezza di banda fino a 18 Gbps, ed è compatibile con la tecnologia HDR (High Dynamic Range), che assicura colori vividi e un rapporto di contrasto più elevato.

Immagini più nitide, una velocità maggiore e una risoluzione più elevata concorrono a migliorare l'esperienza di fruizione dei video. Questo cavo, che garantisce le migliori prestazioni HDMI oggi disponibili, è perfetto per realizzare sistemi di segnaletica digitale realistici o un eccellente impianto di home theater.

Supporta fino a 32 canali audio digitali non compressi, per un audio estremamente nitido. Oltre ad essere retrocompatibile con le specifiche HDMI meno recenti, può essere utilizzato con tutti i dispositivi HDMI attualmente in commercio.

Connessioni protette senza perdita di segnale

I connettori HDMI con viti di fissaggio sono perfetti da utilizzare negli ambienti molto frequentati o interessati da vibrazioni, che potrebbero causare una perdita di immagini o una disconnessione accidentale. Perfetto da utilizzare con le apparecchiature installate a parete o che vengono spostate

molto spesso,

è sufficiente inserire il cavo e fissare saldamente la vite di bloccaggio superiore alla porta e non sono necessari attrezzi speciali. La vite evita che il connettore si allenti con il tempo.

Installazione senza pensieri

Il connettore con fermo a vite superiore è dotato di uno slot integrato che consente di regolare la separazione tra la vite e il connettore HDMI. Il gruppo vite superiore è progettato in modo che la vite possa essere rimossa dal relativo alloggiamento per consentire l'uso del cavo anche come cavo HDMI standard.

La testa della vite zigrinata consente di installare e rimuovere il cavo facilmente senza utensili e garantisce un collegamento saldo alla porta femmina quando viene avvitata a mano.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- CAVO CON FERMO A VITE: cavo HDMI 2.0 ad alta velocità con Ethernet di qualità premium; dotato di un connettore di bloccaggio sicuro con vite rimovibile ad alette zigrinata per evitare lo scollegamento e per l'installazione / rimozione senza utensili
- CAVO AD ALTE PRESTAZIONI: questo cavo Ultra HD supporta 18 Gbps; 4K60 Hz, video 3D, HDR per un elevato rapporto di contrasto, formato 21:9, audio multi-stream a 32 canali con frequenza di campionamento di 1536 Hz, ARC, colorimetria BT.2020
- CAVO FLESSIBILE: rivestimento in TPE sottile lunga durata (diametro 4,5 mm) per assorbire le sollecitazioni di piegature frequenti e proteggere il nucleo del cavo; il rivestimento in TPE di alta qualità è atossico, privo di alogeno e certificato RoHS
- APPLICAZIONI: per uffici/sale riunioni, è compatibile con TV, monitor o proiettori dotati di porta HDMI a vite superiore o standard; compatibile con alcuni extender/switch StarTech.com e di altre marche; supporta le versioni HDMI 2.0, 1.4 e precedenti
- SPECIFICHE: 2 M | Nero | HDMI 2.0 | Fermo a vite superiore HDMI da maschio a maschio senza blocco | Diametro esterno di 4,5 mm, 34 AWG | Rivestimento: TPE | Schermatura EMI: foglio di alluminio-myler intrecciato | Garanzia a vita StarTech.com

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Video Revision	HDMI 2.0
----------------	----------

Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
Connettore B	1 - HDMI (19 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Umidità	0% ~ 85% di umidità relativa

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	34 AWG
Lunghezza del cavo	6.6 ft [2 m]
OD cavo	0.2 in [4.5 mm]
Lunghezza prodotto	8.7 in [22.0 cm]
Larghezza prodotto	5.0 in [12.8 cm]
Altezza prodotto	7.1 in [18.0 cm]
Peso prodotto	4.4 lb [2.0 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.9 in [17.4 cm]
Larghezza del Pacco	4.9 in [12.5 cm]
Altezza del Pacco	0.7 in [1.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.1 oz [60.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI con fermo a vite superiore
-----------------------------	--

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

