

## Cable de 30m HDMI de alta velocidad Activo CL2

ID del Producto: HDMM30MA



Este cable HDMI activo permite conexiones a una distancia de hasta 30 metros entre los dispositivos equipados con HDMI. Cumple con los requisitos de seguridad para categoría CL2, lo cual resulta ideal en instalaciones de cables en pared en entornos domésticos o de oficinas.

Además, el cable incluye circuitos de amplificación integrados que amplifican activamente su señal HDMI sin que se requiera una fuente de alimentación externa, lo cual constituye una solución perfecta para transmisiones más largas, sin pérdida de señal.

El cable HDMI tiene clasificación de categoría CL2 para instalaciones en pared, lo cual resulta ideal en el caso de usos domésticos o de oficinas. Ahora puede configurar su equipo de cine en casa, videojuegos o audio-video con los cables ocultos de forma segura dentro de las paredes, a fin de situar sus dispositivos como sea necesario en el espacio de su oficina u hogar.

Este cable HDMI de alta calidad es compatible totalmente con las resoluciones de 1080p+ hasta 120Hz de frecuencia de barrido, con colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, este cable Ultra HD es compatible con resoluciones de imagen de hasta 4k x 2k.

El cable HDMM30MA está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com, para una confiabilidad garantizada.

Nota: el cable tiene un diseño unidireccional que requiere que sea instalado en la dirección correcta. Consulte las etiquetas de fuente ("source") y pantalla/imagen ("display") en los conectores HDMI, a fin de garantizar que el dispositivo y la fuente HDMI se conectan correctamente.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conecte sus dispositivos audiovisuales de alta definición, como reproductores de medios (Roku, Apple TV), consolas de videojuegos (Xbox One, PS4), reproductores Blu-Ray Disc™, reproductores de DVD, proyectores, etc., a largas distancias, sin pérdida de señal.

## Características

- **CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD:** Cable HDMI activo de 30m con Ethernet compatible con vídeo 4K Ultra HD (3840x2160p, 24, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1080p 120Hz) | HDMI 1.4b | relación de aspecto amplia, Audio 8Ch (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), Vídeo 3D
- **CIRCUITO ACTIVO:** El amplificador activo alimentado por el bus potencia señales de vídeo, extendiendo la señal HDMI en hasta 15m (sin necesidad de alimentación externa), admite espacios de color adicionales como Adobe RGB y YCC601
- **CABLE DURABLE:** Ideal para instalaciones que requieran la clasificación CL2. Cubierta de PVC flexible. Blindaje de Al-Mylar con trenzado y conectores chapados en oro con carcasa metálica que mejoran la integridad de la señal, bloqueando interferencias EMI
- **APLICACIONES:** Utilice este cable HDMI largo para la oficina en casa, la sala de conferencias, la oficina o el aula. Funciona con su ordenador portátil/estación de trabajo profesional/barra de sonido para realizar presentaciones a través de monitores 4K
- **ESPECIFICACIONES:** 30 metros - Negro - HDMI 1.4b - Cable HDMI Macho a Macho - Cubierta: PVC - Blindaje: Al-Mylar Trenzado - Clasificación CL2 - ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC - Nota: El cable es unidireccional con etiquetas de Fuente y Pantalla

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CL2
ID del Conjunto de	Redmere - RM1691

## Chips

---

### Rendimiento

Resolución Digital  
Máxima

---

### Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
Conector B	1 - HDMI (19 pines)

---

### Observaciones / Requisitos

Nota	Este cable HDMI es unidireccional con conectores identificados para Fuente y Pantalla. Asegúrese de que el conector HDMI etiquetado con "Pantalla" esté conectado a la pantalla, televisor o proyector.
------	---

---

### Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	24 AWG
Longitud del Cable	98.4 ft [30 m]
Cable OD	0.3 in [8.5 mm]
Longitud del Producto	98.4 ft [30.0 m]
Ancho del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Altura del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Peso del Producto	5.0 lb [2.3 kg]

---

### Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	10.4 in [26.5 cm]
Ancho de la Caja	10.4 in [26.4 cm]
Altura de la Caja	3.5 in [8.8 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 5.5 lb [2.5 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI® de alta velocidad CL2 activo para instalación en pared, de 30m - HDMI - M/M

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty 2 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

