

Câble HDMI haute vitesse actif de 30 m - CL2 - M/M - Ultra HD 4K

N° de produit: HDMM30MA



Ce câble HDMI actif permet d'obtenir une distance de connexion jusqu'à 30 mètres entre vos appareils HDMI. Il satisfait les normes de sécurité CL2, ce qui est idéal pour les parcours de câble muraux de vos installations à la maison et au bureau.

Le câble comprend un circuit d'amplification intégré, qui augmente de manière active le signal HDMI sans alimentation externe, ce qui est une solution parfaite pour les transmissions plus longues sans perte de signal.

Le câble HDMI satisfait la norme CL2 pour les installations murales, ce qui est idéal pour les parcours de câble au bureau ou à la maison. Vous pouvez brancher votre home cinéma, votre équipement de jeux ou audio-vidéo avec les câbles dissimulés dans les murs pour plus de sécurité, et placer vos appareils où bon vous semble dans votre espace de travail ou de séjour.

Ce câble HDMI de qualité supérieure prend totalement en charge les résolutions 1080p+ à des fréquences de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz tout en offrant des couleurs naturelles. Pour répondre aux besoins des futurs appareils à haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus élevées, ce câble Ultra HD prend en charge des résolutions d'affichage jusqu'à 4K x 2K.

Le modèle HDMM30MA bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans, pour une fiabilité assurée.

Remarque : Ce câble comporte une architecture unidirectionnelle. Il est donc essentiel qu'il soit installé dans le bon sens. Veuillez vous reporter aux étiquettes « source » et « display » (écran) figurant sur les connecteurs HDMI pour vous assurer que l'appareil et la source HDMI sont correctement connectés.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Connectez vos appareils audio-vidéo haute définition, comme des lecteurs multimédias en continu (Roku, Apple TV), des consoles de jeu (Xbox One, PS4), des lecteurs Blu-Ray Disc™, des lecteurs DVD, des vidéoprojecteurs, etc. sur de longues distances et sans perte de signal

Spécifications techniques

- Circuit d'amplification active intégré pour des connexions plus longues
- Satisfait la norme CL2 pour les installations murales
- Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	Homologué CL2
ID du chipset	Redmere - RM1691

Performance

Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30 Hz
-----------------------------	-----------------

Connecteur(s)

Connecteur A	HDMI (19 broches)
Connecteur B	HDMI (19 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit



Calibre du fil	24 AWG
Longueur de câble	98.4 ft [30 m]
Dia. ext. du câble	0.3 in [8.5 mm]
Longueur du produit	98.4 ft [30 m]
Poids du produit	5.1 lb [2.3 kg]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	13.0 in [33 cm]
Package Width	13.2 in [33.5 cm]
Package Height	3.1 in [80 mm]
Poids brut	5.8 lb [2.6 kg]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Câble HDMI® haute vitesse mural CL2 actif 30 m - HDMI - M/M
-----------------------	---

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

